

Signalleuchten mit integrierter Leuchtstoffglimmlampe - 10 mm, Blende quadratisch, 230 V, Blende grün

1.69.507.138/1502



Approbationen

VDE

VDE 0710 (T85° für Glühlampen, T120° für Glimmlampen-Varianten)

Allgemein

Blendenform	quadratisch
Blendenfarbe	transparent grün

Einbaumaße

Bundlänge	12,5 mm
Bundbreite	12,5 mm
Bauhöhe	3 mm
Einbautiefe	30 mm
Einbauöffnung	10 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,8 mm
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	Leuchtstoffglimmlampe


Elektrische Kennwerte

Grenzwert Spannung max.	230 V
-------------------------	-------

Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	2,5 g

Einbauöffnung



04.01.2011

