


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

61-2607.0/D - Schlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen quadratisch

61-2607.0/D - Schlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen quadratisch




Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage	
Einbauöffnung	Ø 16 mm
Allgemeine Attribute	
Gewicht	0.065 kg
Bedien-/Anzeigeteil	
Schaltwinkel	C = 90° / 90°
IP-Schutzart	
Frontschutzart	IP 65
Vorsatz	
Schlüsselabzug	C + A + C
Schaltfunktion	Rast - Ruhe - Rast
Schaltelement	
Schaltstufen	3
Funktion	
Schlüsselschalter	

EOA – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


61-2607.0/D - Schlüsselschalter-Vorsatz 3 Stellungen quadratisch

Abmessungen



L1 = Löt-/Steckanschluss 2.8 x 0.5 mm

Einbauöffnungen




L1 = Löt-/Steckanschluss 2.8 x 0.5 mm

Schaltschema



Schaltstellungen



Hinweise

Standardschloss: DOM 311

Zu jedem Schlüsselschalter werden zwei Schlüssel mitgeliefert

Optionalen Schlossnummern auf Anfrage

Bei Einbau mit Verdrehenschutz, Nocke auf linker Seite

Verdrehesicherungsring nur bei Bohrung ohne Verdrehenschutz

Legende

Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast