

リングステップ

GATE STEPS


K-1856
ステンレス製

K-856
黄銅製

特 徴 Feature

- はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
- Ideal for where no installation space for ladders etc. is provided.

仕 様

〔K-1856〕●材 質：ステンレス鋼铸件(SUS304)

●表面仕上：電解研磨

〔K-856〕●材 質：黄銅铸件(YB5C)

●表面仕上：クロムめっき(MBCr)

用 途 ●消防車・特殊車・鉄道車両

納 期 ●標準在庫品

Specifications

〔K-1856〕●Material: Cast stainless steel (SUS304)

●Finish: Electrolytic polishing

〔K-856〕●Material: Cast brass (YB5C)

●Finish: Chrome plating (MBCr)




Specific use ●Fire engine, specially equipped vehicles, trains






K-856-0

K-1856-3

〔K-856-0〕

〔K-1856-1〕
〔K-856-1〕〔K-1856-2〕
〔K-856-2〕

※〈〉はステンレス製の寸法です。
※〈〉for stainless-made dimensions.


〔K-1856-3〕
〔K-856-3〕

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	弾性限度 Elastic limit	質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
K-1856-1	●	2D/3D		700	31300	¥3,800	5個～ ¥3,650
K-1856-2	●	2D/3D	2,500N	515	31301	¥3,300	5個～ ¥3,170
K-1856-3	●	2D/3D		475	31302	¥2,500	5個～ ¥2,400
K-856-0	●	2D/3D		1,700	31657	¥19,000	5個～ ¥18,300
K-856-1	●	2D	1,500N	670	31559	¥5,500	6個～ ¥5,280
K-856-2	●	2D		520	31038	¥4,200	6個～ ¥4,032
K-856-3	●	2D		420	31560	¥3,700	6個～ ¥3,552

●：RoHS指令対応品

▲：RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



キ
ャ
ス
タ
ー
ス
ラ
イ
ド
レ
ー
ル



K

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

STEPS
ステップ
スライド
レール