

面付ラッチ錠

LOCKS WITH LATCHES



A-1378-P
ステンレス製

A-378-P
鉄製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1378-P)
- 面付けタイプで取付けが簡単です。
- 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。
- 建築錠前各社の錠前の組込みが可能です。
- 右開き用・左開き用(本図写真共右開き用です。)

- Corrosion-resistant stainless steel is used. (A-1378-P)
- Surface attachment type: it's easy to install.
- Maintenance is very simple when compared with the embedded type.
- Locks by construction lock makers can be incorporated.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use)

[A-1378-P]

仕様 ● 材質

本体・表面パネル/ステンレス鋼板(SUS304)
ハンドル・サムターン・キャップ/
ステンレス鋼鋳物(SCS13)
● 表面仕上: ヘアライン仕上

[A-378-P]

仕様 ● 材質

本体・表面パネル/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面パネルカバー/ステンレス鋼板(SUS304)
ハンドル・サムターン・キャップ/亜鉛合金(ZDC)
ライナー/ステンレス鋼板(SUS304)
● 表面仕上
本体・表面/パネル/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
表面パネルカバー/ヘアライン仕上
ハンドル・サムターン・キャップ/焼付塗装
(シルバーメタリック)

- 適用厚: 35~45mm
- 鍵番号: 37500G
- 付属品: キー2本・取付け用ビス・ライナー
- シェルター・キャビン・格納庫
- 特注品...納期ご連絡致します

用途
納期


A-1378-P

裏面
Rear


キーNo.37500G
Key

表面
Front

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



取付け方法 Installation method




[A-1378-P]

- Speci- ● Material: Main body/Front panel:
fications Stainless steel plate (SUS304).
Handle/Thumb turn/Cap: Cast stainless steel (SCS13)
● Finish: Hairline finish

[A-378-P]

- Speci- ● Material: Main body/Front panel:
fications Cold rolled steel plate (SPCC).
Front panel cover: Stainless steel plate (SUS304).
Handle/Thumb turn/Cap: Zinc alloy (ZDC)
Liner: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Main body/Front panel: Zinc
plating chromate treatment (MFZn-C).
Front panel cover: Hairline finish
Handle/Thumb turn/Cap: Baked (Silver metallic)
● Applicable door thickness: 35 to 45mm
● Key No.: 37500G
● Accessories: Two keys, installation screws and liner


Specific use ● Shelters, cabins and storage houses



商品番号 Product No.	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	数量 Quantity	量販価格 Bulk Price
A-1378-P-L	左開き用 Left-hand use	2,230	03066	¥29,000	5個~	¥27,840
A-1378-P-R	右開き用 Right-hand use		03067	¥29,000	5個~	¥27,840
A-378-P-L	左開き用 Left-hand use		03064	¥15,000	5個~	¥14,400
A-378-P-R	右開き用 Right-hand use		03065	¥15,000	5個~	¥14,400

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ