


## STANDARDZUSCHNITTE FR4

Format (mm)


| 1.5 mm<br>35 $\mu\text{m}$ Cu | 1.5 mm<br>70 $\mu\text{m}$ Cu |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 210 x 300                     | 210 x 300                     |
| 200 x 250                     | 200 x 250                     |
| 150 x 250                     | 150 x 250                     |
| 160 x 233.4                   | 160 x 233.4                   |
| 150 x 200                     | 150 x 200                     |
| 125 x 175                     | 125 x 175                     |
| 100 x 160                     | 100 x 160                     |
| 75 x 100                      | 75 x 100                      |



## GROSSTAFELN FR4

Format (mm)

| 0.5 - 1.5 mm<br>18 $\mu\text{m}$ Cu | 0.5 - 2.5 mm<br>35 $\mu\text{m}$ Cu | 0.5 - 2.5 mm<br>70 $\mu\text{m}$ Cu | 1.5 mm<br>105 $\mu\text{m}$ Cu | 1.5 mm<br>FR4 Blau/Schwarz 35 $\mu\text{m}$ |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 510 x 1150 x 0.5                    | 510 x 1150 x 0.5                    | 510 x 1150 x 0.5                    | 510 x 1150 x 1.5               | 510 x 1150 x 1.5                            |
| 510 x 570 x 0.5                     | 510 x 570 x 0.5                     | 510 x 570 x 0.5                     |                                |                                             |
| 510 x 1150 x 0.8                    | 510 x 1150 x 0.8                    | 510 x 1150 x 0.8                    |                                |                                             |
| 510 x 570 x 0.8                     | 510 x 570 x 0.8                     | 510 x 570 x 0.8                     |                                |                                             |
| 510 x 1150 x 1.0                    | 510 x 1150 x 1.0                    | 510 x 1150 x 1.0                    |                                |                                             |
| 510 x 570 x 1.0                     | 510 x 570 x 1.0                     | 510 x 570 x 1.0                     |                                |                                             |
| 510 x 1150 x 1.5                    | 510 x 1150 x 1.5                    | 510 x 1150 x 1.5                    |                                |                                             |
| 510 x 570 x 1.5                     | 510 x 570 x 1.5                     | 510 x 570 x 1.5                     |                                |                                             |
|                                     | 510 x 1150 x 2.0                    | 510 x 1150 x 2.0                    |                                |                                             |
|                                     | 510 x 570 x 2.0                     | 510 x 570 x 2.0                     |                                |                                             |
|                                     | 510 x 1150 x 2.5                    | 510 x 1150 x 2.5                    |                                |                                             |
|                                     | 510 x 570 x 2.5                     | 510 x 570 x 2.5                     |                                |                                             |



## GROSSTAFELN FR2

Format 480 x 1000 x 1.5 mm

35  $\mu\text{m}$  Cu ein- oder zweiseitig

## GROSSTAFELN FR3

Format 510 x 1150 x 1.5 mm

35  $\mu\text{m}$  Cu zweiseitig

## GROßTAFELN CEM1

Format 510 x 1150 x 1.5 mm

35  $\mu\text{m}$  einseitig

## ZUSCHNITTSERVICE

Nicht genannte Abmessungen schneiden wir auf Wunsch für Sie zu. Das Rohformat der Platten beträgt 510 x 1150 mm, das kleinste Zuschnittmaß 50 x 50 mm. Reste werden mitgeliefert. Ab Plattenstärke = 2 mm wird das Material gesägt und nicht geschnitten. Dabei entstehen 3 mm Sägeverlust pro Stück

