





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	G2	REVISED	ECR-16-002841	17MAY2017	KF TK



- △1 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
△2 フードの反りは0.2以内。
3. 推奨取付けねじ ; JIS B 1115 又は、1122 タッピンねじ
なべ1種、呼び径3を使用し締め付け後半田付けする。
(締め付けトルク : 0.4N・m 以下)
4. 適用製品規格 ; 108-5093
△5 [A] 面より2mmの範囲で測定のこと。
6. 相手ハウジングとの嵌合力は、29.4N以下
但し、リセプタクルコンタクトは含まない。

- △1 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION.
△2 WARPAGE 0.2 MAX.
3. RECOMMENDED MOUNTING SCREW ; 3mm DIA,
PAN HEAD, CLASS 1 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS
B1115, B1122 (TORQUE ; 0.4N・m MAX.)
4. PRODUCT SPECIFICATION ; 108-5093
△5 TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM [A]
6. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE
29.4N MAX. WITHOUT REC CONTACTS.

SEE CUSTOMER DRAWING 6-171362-1			6-171362-1
SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD (0.76μm MIN.)	NATURAL	2-5171362-1
SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD (0.38μm MIN.)	NATURAL	1-5171362-1
PRE-TIN	PRE-TIN BRASS	NATURAL	4-171362-1
TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD (0.76μm MIN.)	NATURAL	2-171362-1
PRE-TIN	PRE-TIN BRASS	GREEN	171362-4
PRE-TIN	PRE-TIN BRASS	NATURAL	171362-1
SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
CONTACT FINISH コンタクト仕上			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.SHINOHARA 18NOV05	TE Connectivity	
DIMENSIONS: 単位 : 桁 mm		CHK K.BETSUI 18NOV05		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差		APVD K.BETSUI 18NOV05	NAME 名称 MULTI-INTERLOCK CONNECTOR 13POSITION V TYPE CAP HOUSING ASSEMBLY WIRE TO BOARD	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		PRODUCT SPEC 製品規格 SEE NOTE 4		
FINISH 仕上		APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE A2	
MATERIAL 材料 HOUSING ; 66NYLON TAB CONTACT ; BRASS		WEIGHT -	CAGE CODE 00779	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を越え 30以下 : ±0.25 30を越え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°		DRAWING NO 番号 171362		RESTRICTED TO -
表参照 SEE TABLE		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺 度 2:1
		SHEET 1 of 1		REV G2