

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRÄULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

MATED WITH:
PASSEND ZU:

1718228

LOC
A1

DIST
-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE
20APR11

DWN
RK

APVD
HMR

PROJECT NR.:
EGATN03414


P
A2

LTR
REVISED PER ECO-11-005294

2.54^{+0.1}_{-0.1}


2.54^{+0.1}_{-0.1}

1.65^{+0.1}_{-0.1}




16^{+0.05}_{-0.20}

16^{+0.1}_{-0.2}




7^{+0.08}_{-0.15}




0.8

2.1^{+0.15}_{-0.05}



11.6^{+0.20}_{-0.65}

13.9^{+0.1}_{-0.2}




7


tyco

1394048-1

PBT-GF10

12





NOTES

1

USED WITH MQS SOCKET CONTACTS
E.G.: MQS CONTACT 928 999 OR 963 715

2

DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

3

BULK PACKAGING IN CORRUGATED SHIPPING BOX

Bemerkungen

1

Verwendet mit MQS Buchsenkontakten
z.B.: MQS Kontakt 928 999 oder 963 715

2

Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem
Hersteller ueberlassen

3

Schuetttgut in Versandkarton

1394048-1

TE CONNECTIVITY
PART NO

A

REV

BLACK

COLOR

PBT-GF10

MATERIAL

MQS HOUSING, 12 POSN.

DESCRIPTION

DWN
St. Siegert

CHK
R. Forell

APVD
S. Glaser

25-OCT-2004

25-OCT-2004

-

NAME

TE Connectivity

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
mm



TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0. PLC

1. PLC

2. PLC

3. PLC

PLC

ACC. TO

± DIN 16901-140

± CENTRIC TO

± NOMINAL DIM

±°

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

MATERIAL

SEE TABLE

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT

1,16 g

SIZE

A2

CAGE CODE

00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.

1394048

RESTRICTED TO
NUR FUER

-

CUSTOMER DRAWING

/KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB

2

SHEET
BLATT

OF
VON

REV

A2