

## Gehäuse - HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM25-PLR-BK - 1411349

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON EVO-Socketgehäuse aus Kunststoff, mit Bajonettschlüssel für die EVO-Verschraubung, mit Kunststoffschutzdeckel, Serie D25, mit Längsbügel, ohne EVO-Verschraubung.

### Artikeleigenschaften

- Flexible Leitungsabgangsrichtung seitlich oder gerade
- Geringere Kosten als Metallausführung
- Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
- Geringes Gewicht
- Geringere Kondensationsgefahr
- Beide PE-Bleche der Kontakteinsätze werden durch einen im Tüllengehäuse integrierten Metallrahmen verbunden
- Metallinlays gewährleisten voreilende PE-Kontaktierung bei schrägem Stecken
- absolut korrosionsbeständig
- halogenfreier Kunststoff
- Schlagprüfung nach IK 08



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
Verkaufsgruppe	D011
GTIN	 4 046356 929202
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	125.0 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	125.0 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

### Technische Daten

#### Maße

Höhe	57 mm
Breite	51 mm
Länge	96,5 mm

# Gehäuse - HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM25-PLR-BK - 1411349

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse (IP)	IP66 (DIN IEC 60529)
------------------------	----------------------

### Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-D25, A16
Bauform	D25
Gehäuseart	Sockelgehäuse
Farbe	schwarz
Verriegelungsart	mit Längsbügel
Anzahl der Kabelabgänge	2
Kabelabgang	seitlich
Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	2x M25
Schutzdeckel	ja
Material Gehäuse	Polyamid
Material Verriegelung	Polyamid
Material Schutzdeckel	Polyamid
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Montagehinweis	eine der beiden Öffnungen für die Verschraubungen ist geschlossen - kann aber mit einem Schraubendreher aufgebrochen werden.

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 8.0	27440209

### ETIM

ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

### Zubehör

#### Zubehör

##### Verschlussschraube

Blindstopfen - HC-K-BS-M25 BK - 1411245



Blindstopfen, aus Kunststoff, Größe: M25

---

### Vollverschraubung

## Gehäuse - HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM25-PLR-BK - 1411349

### Zubehör


Kabelverschraubung - HC-K-KV-M25(8-17)BK - 1411258



Kunststoff-Verschraubung IP68 bis 5 bar, Gewindelänge: 8 mm, Kabdurchmesser: 8-17 mm, SW 29, Verschraubung: M25

### Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild