

C-107
プラスチック製

丸型ワンタッチオープンキャッチ

MAGNETIC CATCHES



C-107-1



C-107-2



C-107-3




C-107-W-1

商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	吸着力 N Adhesion force	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
C-107-1	● 2D/3D	16.7	18	21219	¥130	50個~	¥126
C-107-2	● 2D/3D	14.7	18	21220	¥165	50個~	¥160
C-107-3	● 2D/3D	16.7	16	21221	¥165	50個~	¥160
C-107-W-1	● 2D/3D	16.7×2	35	22658	¥280	25個~	¥272


●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。


[C-107-1]




[C-107-2]



[C-107-3]



[C-107-W-1]



- 特徴 Feature
- 小型でスペースをとりません。
 - 扉に取手が要りません。
 - Small-sized and space-conscious.
 - No need to have a handle on the door.
- 仕様 • 材質: マグネット/フェライト(異方性) ケース/ABS樹脂(黒) スライダ/ポリアセタール(POM) 受板/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 動作用 納期備考 • 表面仕上: 受板/亜鉛めっき(plate)
- 閉扉時ワンプッシュすると、扉が少し開きます。
- 家具・キャビネット・軽量扉用
- 標準在庫品
- 本製品は非結晶性樹脂材を使用しており緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部の緩み防止剤の注意事項にも記載があります。)

Specifications • Material: Magnet: Ferrite (anisotropic)
Case: ABS resin (black)
Slider: Polyacetal (POM)
Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)

• Finish: Catch plate: Zinc plating
Operation • When closing door, push the door and it will open slightly
Specific use • Furniture, cabinets and lightweight doors
Remarks • This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)

ラッピング
錆前装
置・周辺機器
ファスナー
ラッチ錆
ラッピング
ドアキャッチ
スナッチロップ
コントロールセンタ
パイプ
関連金具
グレーチング
ロップ
工業用錆前
電磁波対策
パッキン
窓枠・カードホルダー
ゴム脚・グローメット
周辺機器(C)
充電器用金具
フリーザー金具
ラッシングシステム

DOOR CATCHES
ドアキャッチ
スナッチロップ
コントロールセンタ

パッキン
窓枠・カードホルダー
ゴム脚・グローメット
周辺機器(C)
充電器用金具
フリーザー金具
ラッシングシステム