

組立式旗蝶番

FLAG HINGES



B-1061
ステンレス製

B-61
鉄製

特徴 Feature


- 折曲げて使用できます。
- Can be bent and used.

仕様


- [B-1061] ● 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
● 表面仕上: 生地
- [B-61] ● 材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)
● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途 ● 配分電盤・制御盤・工作機械
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● E形止め輪は付属されておりません。
B-1024(771ページ)をご参照ください。

Specifications

- [B-1061] ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Plain
- [B-61] ● Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific use ● Distribution and control boards and machine tools
- Remarks ● E-shaped retaining ring is not included.
See B-1024 on page 771.




B-61-1



E形止め輪(B-1024-8)用溝(呼び8)
Groove for E-shaped retaining ring
(nominal 8)

使用例 Example of application



商品番号 Product No.		RoHS 10	CAD	L1	L2	L3	t	(φD)	縦2ヶ使用時 参考扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量(g) Mass		コード Code		単価 Price		量販価格 Bulk Price			
SUS	SPHC									SUS	SPHC	SUS	SPHC	SUS	SPHC	SUS		SPHC	
																数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price
B-1061-1	B-61-1		2D/3D	2D/3D	75	152	162	3	3.2	15.5	15.9	50	549	535	12838	10155	¥1,600	¥650	10個~ ¥1,536 30個~ ¥618
B-1061-2	B-61-2		2D/3D	2D/3D	50	102	112	3	3.2	15.5	15.9	35	447	360	12839	10156	¥1,300	¥490	10個~ ¥1,248 40個~ ¥466
B-1061-3	B-61-3		2D/3D	2D/3D	35	72	82	3	3.2	15.5	15.9	25	384	255	12840	10157	¥1,100	¥390	10個~ ¥1,056 50個~ ¥371

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー