



寸法
DIMENSIONS

仕様書 No. 参考図面
SPEC Reference



表示
MARKING

表示色
MARKING COLOR

EIA口付構成
EIA DATE CODE



ケース色 : 黒
CASE COLOR : BLACK

表示例
EXAMPLE

表示色 : 白
MARKING COLOR : WHITE

1 3 1 0

西暦下2桁 第10週
2013年 10TH WEEK

電気特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

定格電圧 RATED VOLTAGE (V.D.C)	サージ電圧 SURGE VOLTAGE (V.D.C)	定格静電容量 RATED CAPACITANCE (F)	容量許容差 CAPACITANCE TOLERANCE (%)	等価直列抵抗 ESR (mΩ MAX)	漏れ電流 LEAKAGE CURRENT (mA MAX)
5.5	5.5	0.18	-0~+40	2000	0.09
			DC-Cap 20°C	at 1 kHz 20°C	after 30 min.
関連規格 TEST STANDARD JIS C 5160-1			カテゴリ温度範囲 CATEGORY TEMP. RANGE -30°C~+85°C		
記号 MARK	年月日 DATE	記事 DESCRIPTIONS	担当 DESIGNED	確認 APPROVED	品番 NICHICON TYPE No.
				照査 CHECKED	JUM0H184ACD
				担当 DESIGNED	定格 RATE
					0.18 F 5.5 V
				第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	ケースサイズ CASE SIZE
				尺度 SCALE /mm	φ 16.5 x 13.5 L
				日付 DATE 2013/1/7	図番 DWG. No.
訂正 REVISION				ニチコン株式会社 NICHICON CORPORATION	-