

# パイプガイド

## PIPE GUIDES




# FA-1820-G・FA-1825-G


ステンレス製



FA-1820-G-1



FA-1820-G-2



FA-1820-G-3

商品番号 Product No.	RoHS ●	CAD ●	L	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	N	φd	t	適用パイプ径φD Applicable pipe diameter	適用製品 Applicable product	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price	
FA-1820-G-1	●	●	96	80	40	70	62	42	22	4	8.5	2		27.2	FA-1820-1	220	60292	¥1,300	10個～	¥1,248
FA-1820-G-2	●	●	46	80	40		62	42	22	2	8.5	2		27.2	FA-1820-1	115	60293	¥900	15個～	¥864
FA-1820-G-3	●	●	46	80	40		62	42	22	2	8.5	2		21.7	FA-1820-2	115	60294	¥900	15個～	¥864
FA-1825-G-2	●	●	60	100	47		76	47.5	24	2	10.5	2.5		34	FA-1825N	185	60763	¥1,000	10個～	¥960

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

SPECIALLY-EQUIPPED HANDLES  
特装密閉ハンドル  
フリーザー密閉  
平面スイング  
ギア式  
平面ハンドル  
ポップハンドル  
リフトハンドル



クレモン

ローラー  
継り