




Screw Locks F-SCHV...

Schraubverriegelung F-SCHV...



Order Number <i>Bestellnummer</i>	Suitable for Shell Size 1 - 4 <i>Passend für Gehäusegröße 1 - 4</i>	A	B	Surface <i>Oberfläche</i>
F-SCHV-1	Pin and socket connector <i>Stift- und Buchsensteckverbinder direkt</i>	0,8 (0.031)	6,35 (0.250)	Zinc-plated <i>verzinkt</i>
F-SCHV-2	Pin and socket connector with sheet metal hood <i>Stift- und Buchsensteckverbinder mit Blechhaube</i>	1,2 (0.047)	7,15 (0.281)	
F-SCHV-3	Pin and socket connector <i>Stift- und Buchsensteckverbinder direkt</i>	0,8 (0.031)	7,15 (0.281)	

Mounting information:


Screw locks F-SCHV... (thread 4-40 UNC) are mounted on the connector shell. They are packed in pairs.

Montageinformation:

Die Schraubverriegelungen F-SCHV... (Gewinde 4-40 UNC) werden am Steckverbindergehäuse montiert. Sie sind paarweise verpackt.

Clinch Nuts

Einnietmuttern



Mounting Type <i>Befestigungsart</i>	Self Locking <i>Selbstsichernd</i>	Surface <i>Oberfläche</i>
T	—	Tin-plated or zinc-plated <i>verzinnt oder verzinkt</i>
Z	—	
TS	•	
ZS	•	

Ordering Example

Bestellbeispiel

Pin connector, clinch nut 4-40 UNC, 9 contacts, solder pot termination, performance class 1:

FT09P0G1

Stiftsteckverbinder, Einnietmutter 4-40 UNC, 9-polig, Löttopfkontakt, Gütestufe 1:

FT09P0G1