

自在キャスター 固定キャスター

SWIVEL AND RIGID CASTERS

K-413S
鉄製 ストッパー付

K-420S
鉄製 ストッパーなし

K-420SR
鉄製




K-413S






K-420SR

[K-413S]

車径φ65・φ75
の取付け座
Base for wheel diameter
of φ65 and φ75





車径φ100以上の取付け座
Base for wheel diameter
of φ100 or more




[K-420SR]


車径φ65・φ75
の取付け座
Base for wheel diameter of
φ65 and φ75



車径φ100の取付け座
Base for wheel
diameter of φ100



車径φ125・150
の取付け座
Base for wheel diameter
of φ125 and φ150



※K-415Sは製造中止になりました。
※Production of K-415 has been stopped.

※本図・表中のW₂はゴム車を示します。
※W₂ on the table and the drawings indicates rubber-used wheel.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD			φD	H	L ₁ ×W ₁	P ₁ ×P ₂ (P ₁ ×P ₂)	L ₂	W ₂	t	φd	旋回 半径 Slewing radius	許容荷重kN Allowable load			製品質量(g) Mass			ゴム車 Rubber-used wheel		ナイロン車 Nylon-used wheel		ウレタン車 Urethane-used wheel	
		R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UB車 UB-used wheel										R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UB車 UB-used wheel	R車 R-used wheel	N車 N-used wheel	UB車 UB-used wheel	コード Code	単価 Price	コード Code	単価 Price	コード Code	単価 Price
K-413S-65(車輪 Wheel)	●	2D/3D	2D/3D	2D	65	85	58×70	42×55	29	26	2.3	8.8	69	0.49	0.69	0.69	440	365	401	30236	¥620	30241	¥550	30960	¥1,000
K-413S-75(車輪 Wheel)	●	2D/3D	2D/3D	2D/3D	75	93	58×70	42×55	28	26	2.3	8.8	69	0.59	0.78	0.78	485	390	426	30237	¥680	30242	¥590	30961	¥1,050
K-413S-100(車輪 Wheel)		2D/3D	2D/3D	2D	100	132	90×90	68×68 (71×71)	35	32	3.2	11	89	1.18	1.18	0.98	1,240	1,080	1,211	30238	¥1,610	30243	¥1,550	30962	¥2,350
K-413S-125(車輪 Wheel)		2D/3D	2D/3D	2D	125	168	102×102	75×75 (80×80)	38	35	4	11	105	1.47	1.47	1.27	1,840	2,000	1,863	30239	¥2,200	30244	¥2,500	30963	¥3,300
K-413S-150(車輪 Wheel)		2D	2D	2D	150	190	102×102	75×75 (80×80)	41	35	4	11	117	1.57	1.57	1.37	2,110	2,400	2,076	30240	¥2,420	30245	¥2,850	30964	¥4,000
K-420S-65(車輪 Wheel)	●	2D/3D	2D/3D	2D/3D	65	85	58×70	42×55	29	26	2.3	8.8	63	0.49	0.69	0.69	440	365	345	30413	¥520	30418	¥440	30965	¥870
K-420S-75(車輪 Wheel)	●	2D/3D	2D/3D	2D/3D	75	93	58×70	42×55	28	26	2.3	8.8	67	0.59	0.78	0.78	485	390	372	30414	¥570	30419	¥470	30966	¥950
K-420S-100(車輪 Wheel)		2D/3D	2D/3D	2D/3D	100	132	90×90	68×68 (71×71)	35	32	3.2	11	86	1.18	1.18	0.98	1,240	1,080	1,069	30415	¥1,310	30420	¥1,250	30967	¥2,050
K-420S-125(車輪 Wheel)		2D/3D	2D/3D	2D/3D	125	168	102×102	75×75 (80×80)	38	35	4	11	102	1.47	1.47	1.27	1,840	2,000	1,622	30416	¥1,900	30421	¥2,250	30968	¥3,000
K-420S-150(車輪 Wheel)		2D/3D	2D/3D	2D/3D	150	190	102×102	75×75 (80×80)	41	35	4	11	117	1.57	1.57	1.37	2,110	2,400	1,824	30417	¥2,120	30422	¥2,500	30969	¥3,700
K-420SR-65(車輪 Wheel)	●	2D/3D	2D/3D	2D/3D	65	85	70×47	55×28	26	2.3	8.8	—	—	0.49	0.69	0.69	260	185	231	30428	¥430	30433	¥310	30970	¥750
K-420SR-75(車輪 Wheel)	●	2D/3D	2D/3D	2D/3D	75	93	70×47	55×28	26	2.3	8.8	—	—	0.59	0.78	0.78	305	200	250	30429	¥500	30434	¥350	30971	¥820
K-420SR-100(車輪 Wheel)		2D	2D	2D	100	132	110×78	80×45 (90×50)	32	3.2	11	—	—	1.18	1.18	0.98	810	650	828	30430	¥1,100	30435	¥980	30972	¥1,800
K-420SR-125(車輪 Wheel)		2D/3D	2D/3D	2D/3D	125	168	140×94	100×56 (112×53)	38	3.5	11	—	—	1.47	1.47	1.27	1,360	1,600	1,361	30431	¥1,630	30436	¥1,950	30973	¥2,700
K-420SR-150(車輪 Wheel)		2D/3D	2D/3D	2D/3D	150	190	140×94	100×56 (112×53)	43	3.5	11	—	—	1.57	1.57	1.37	1,620	1,900	1,585	30432	¥1,900	30437	¥2,250	30974	¥3,400

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

キャスト
スライダー
アジャスター
レール



K

重量用
キャスター

CASTERS
キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

ステップ

スライド
レール