


Telefonstecklampen

T5,5K

(5,4 x 22 mm)



Spannung	Strom	Leistung	Artikel-Nr.	EAN 4021553...
6V	20mA	0,12W	00520620	335001
	40mA	0,24W	00520640	335018
	200mA	1,2W	00520612	335025
12V	20mA	0,24W	00521220	335032
	40mA	0,48W	00521240	335049
	50mA	0,54W	00521250	335056
	100mA	1,2W	00521210	335063
24V	20mA	0,5W	00522420	335087
	40mA	1,0W	00522440	335094
	50mA	1,2W	00522450	335100
28V	50mA	1,4W	00522850	335117
30V	20mA	0,6W	00523020	335124
	40mA	1,2W	00523040	335131
	50mA	1,5W	00523050	335186
36V	20mA	0,72W	00523620	335162
	35mA	1,2W	00523635	335193
	50mA	1,8W	00523650	335605
48V	20mA	1,0W	00524820	335148
	25mA	1,2W	00524825	335551
60V	20mA	1,2W	00526020	335155
70V	20mA	1,4W	00527020	335568
Glimmlampe mit Widerstand				
230V	0,5mA		00522305	335179
Lampenzieher T1½			01909003	

Kleinlampen

INFO

Telefonstecklampen auch nach folgenden Normen lieferbar:

PSB	(USA)
T 6.0	(Scandia)
T 6.5	(France)
T 9	(8 x 66 mm)

Abweichende Spannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar (VPE 100 Stück) !

Lampenlack



Farbe	Artikel-Nr.	EAN 4021553...
Glühlampenlack 20 ml Flasche für Lampen bis 80W		
Rot	LACKROT	570082
Grün	LACKGRÜN	570075
Gelb	LACKGELB	570068
Blau	LACKBLAU	570051