

SOMMER CABLE

Lautsprecherkabel | 2x4,0mm²



SC-NYFAZ

Installation **ela** **hifi**

ANALOG

DIE ANWENDUNG:

- Entwicklung und Schnellverdrahtung in Prototypen
- Festverlegung in trockenen und geschlossenen Gebäuden
- Innenverdrahtung in elektrischen Geräten

DIE VORTEILE:

- Unauffällig in der Farbgebung
- Gut & Günstig
- Einfach zu verarbeiten
- „Memory“-Effekt, dadurch einfach zu verlegen

TECHNISCHE DATEN:

Mantel, Außenmaß	PVC 10,2 x 4,4 mm
AWG	11
Anzahl Leiter	2 x 4,0 mm ²
Cu-Litze per Ader	226 x 0,15 mm
Temperaturbereich	min. -20 °C
Temperaturbereich	max. 70 °C
Gewicht bei 1 m	101 g
Aufmachung, VPE	100/500 m
Aufmachung, VPE	50 m Ringe auf Anfrage
Farbe	schwarz

ELEKTRISCHE DATEN:

Kapazität Ader/Ader bei 1 m	160 pF
Isolationswiderstand bei 1 km	> 20 MOhm