

RAFIX 22 FS⁺ - Leuchtvorsatz, Bund rund, beschriftbar**1.74.508.001/2300****Approbationen**

| | |
|-------|-----------------------------|
| TÜV | IEC 60947-5-x, 60904, 60073 |
| CURUS | UL 508,C22.2 No. 14-M91 |
| CCC | CCC in Vorbereitung |

Allgemein

| | |
|--------------|-----------------|
| Blendenform | flache Blende |
| Blendenfarbe | transluzent rot |
| Bundform | rund |

Einbaumaße

| | |
|---------------|------------------------|
| Bundmaß | siehe Potentiometer mm |
| Bauhöhe | 9,7 mm |
| Einbautiefe | 9,2 mm |
| Einbauöffnung | 22,3 mm |
| Tasterraster | 30 x 30 mm |

Mechanischer Aufbau

| | |
|-----------------|-------------|
| Befestigung | Gewindinger |
| Beleuchtbarkeit | ja |

Mechanische Kennwerte

| | |
|-------------------------|-------|
| Anschlagfestigkeit min. | 100 N |
|-------------------------|-------|

Sonstige Angaben

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Schutzart frontseitig | IP65 |
| Arbeitstemperatur min. | -25 °C |
| Arbeitstemperatur max. | +70 °C |
| Lagertemperatur min. | -40 °C |
| Lagertemperatur max. | +80 °C |
| Umweltbeständigkeit | nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78 |
| Salznebel | IEC 600 68-2-11 |

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

