



DH-Serien

Egenskaper och fördelar


Buntband med dubbelt låshuvud som kan fästas som "en 8:a" för att hålla ihop två parallella kablage. Justeringsmöjligheterna är näst intill obegränsade, vilket gör att kablagen kan ha olika stora diametermått.

Användningsområde

Idealiska för att dra två kablar parallellt men ändå åtskilda. Dessa buntband kan användas för att montera ytterligare en kabel utan att behöva använda ett extra buntband. Buntbanden i DH-serien används i stor utsträckning inom förpackningsindustrin – den första ögla tillsluter påsen, medans den andra ögla kan användas som ett handtag.




Buntning av två kabelpar med hjälp av DH-buntband.



Materialdata

Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2




Materialdata

Material	Polyamid 6.6 UV-tålig (PA66W)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2




Materialdata

Material	Polyamid 6.6 värmestålig (PA66HS)
Temperaturområde	-40°C till +105°C (+145°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2



Materialdata

Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Temperaturområde	-40°C till +150°C i 5000 tim, (+195°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2






DH-Serien

Verktyg	Sifferkod
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

För mer information om HellermannTytons verktyg, se kapitlet Monteringsverktyg och tillbehör sida 394.



DH-serien

Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Ø max. pr bunt	Min draghållf (N)	Min draghållf 2a varv	Material	Färg	Verktyg
117-05002	T50RDH	210	4,7	19	225	180	PA66	Naturell (NA)	1-10
117-05000	T50RDH	210	4,7	19	225	180	PA66	Svart (BK)	1-10
117-05060	T50RDH	210	4,7	19	225	180	PA66W	Svart (BK)	1-10
117-05050	T50RDH	210	4,7	19	225	180	PA66HS	Svart (BK)	1-10
117-00004	T50RDH	210	4,7	19	225	180	PA46	Grå (GY)	1-10
117-05302	T50IDH	305	4,7	38	225	180	PA66	Naturell (NA)	1-10
117-05362	T50IDH	305	4,7	38	225	180	PA66	Svart (BK)	1-10
117-05360	T50IDH	305	4,7	38	225	180	PA66W	Svart (BK)	1-10
117-05402	T50LDH	395	4,7	50	225	180	PA66	Naturell (NA)	1-10
117-05400	T50LDH	395	4,7	50	225	180	PA66	Svart (BK)	1-10
117-05460	T50LDH	395	4,7	50	225	180	PA66W	Svart (BK)	1-10
117-00008	T50LDH	395	4,7	50	225	180	PA66HS	Svart (BK)	1-10

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.