



Système de porte-étiquettes, impression laser

• Porte-étiquettes Helafix HC

Principales caractéristiques

Les porte-étiquettes HC conviennent aux repérages provisoires ou définitifs. Ils sont fixés par des colliers de serrage (série T18), des vis ou des rivets.

La conception du porte-étiquette assure une protection de l'étiquette contre les agressions extérieures et les rayonnements UV.

Helafix HC est distribué coupé et en sachet, alors que l'Helafix HCR est fourni en rouleau et peut être coupé à la longueur souhaitée en utilisant l'outil HCT.

Nous recommandons l'emploi des étiquettes HFX imprimées sur une imprimante laser grâce au logiciel Tagprint Pro.

Utilisations

Dans le domaine électrique, ils sont utilisés pour le marquage de câbles, de faisceaux électriques ou conduits de machines.



Helafix HC et HCR pour toutes les identifications.

Informations matériau	
Matière	Polyéthylène UV résistant (PEUV)
Couleur	Transparent (CL)
Températures d'utilisation	-60 °C à +65 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 HB
Propriétés chimiques du matériau	Excellente résistance aux U.V., aux huiles, eau et à divers solvants.



Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Haut. H	Etiquettes recommandées	Contenu	Long. du rouleau (m)	Outil de pose
Helafix HC							
525-07173	HC07-17	17,5	7,00	-	50	-	-
525-07353	HC07-35	35,0	7,00	-	50	-	-
525-10173	HC10-17	17,5	10,00	HFX9-17P	50	-	-
525-10353	HC10-35	35,0	10,00	HFX9-35P	50	-	-
525-10523	HC10-52	52,0	10,00	HFX9-52P	50	-	-
525-13173	HC13-17	17,5	13,00	-	50	-	-
525-13353	HC13-35	35,0	13,00	HFX12-35P	50	-	-
525-13523	HC13-52	52,0	13,00	HFX12-52P	50	-	-
525-13703	HC13-70	70,0	13,00	-	50	-	-
525-19353	HC19-35	35,0	19,00	-	50	-	-
525-19523	HC19-52	52,0	19,00	-	50	-	-
525-19703	HC19-70	70,0	19,00	-	50	-	-
525-25523	HC25-52	52,0	25,00	-	50	-	-
525-25703	HC25-70	70,0	25,00	-	50	-	-
Helafix HCR							
525-07003	HCR06	-	7,00	-	25	25.0 m	-
525-10003	HCR09	-	10,00	HFX9	25	25.0 m	HCT1
525-13003	HCR12	-	13,00	HFX12	25	25.0 m	HCT2
525-19003	HCR18	-	19,00	-	-	25.0 m	-
525-25003	HCR24	-	25,00	-	-	25.0 m	-

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Références et informations techniques

Article	Référence	Pour largeur de support	Pour taille	Ø int. D
Helafix HCT tang				
525-00010	HCT1	10,00	HCR09	2,5
525-00013	HCT2	13,00	HCR12	2,5

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

 **Nous recommandons l'utilisation des étiquettes HFX voir page 514.**

