



1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	0.75 to / bis 1	30 +0.1	22.2 +0.2
	>1 to / bis 1.5	30.2 +0.1	22.2 +0.2
	>1.5 to / bis 3	30.4 +0.1	22.2 +0.2



Marking
Aufschrift

MARQUARDT
1660.
16(4)/250~ T85/55



date code of manufacture:
year/week acc. to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

DPST
Ausschalter 2-polig

neon lamp with R_V for 230 V AC
Glimmlampe mit R_V für 230 V~

total travel 4 ±0.4
Gesamtweg

suitable for appliances of class II
Für Geräte der Klasse II geeignet

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1660.0201	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Längen LENGTH		Radien RADI		Original DIN A4			
						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.2		± 0.2				0 10 20 30 mm	
								>6-15 ± 0.4		±					
								>15-30 ± 0.4		±					
								>30-70 ± 0.6							
								>70-120 ±							
								>120-200 ±							
c				g		28075		12.10.99		mut		CAD Medusa		Z	
b				f		26325		15.08.98		bb		gez./DRAWN BY 15.08.98		bb	
a				e		23500		22.08.95		rs		gepr./CHECKED BY			
h		32547		08.05.02 sig		d						Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT	
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Zchn.gL.Nr.v.29.01.82		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1660.0201](#)