

# 平面ハンドルカジリ防止用止め金

## FLUSH HANDLE STOPPER PLATES



AC-25-U・AC-25-AB 鉄製

### 特徴 Feature


- 止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。
- 右用・左用(本図は右用です。)
- The stopper plate takes a large load so the door can be opened/closed smoothly when compared with the current product.
- The right-hand use or left-hand use.(Drawings show the right-hand use.)

仕様 ● 材質：冷間圧延鋼板 (SPCC)  
● 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)  
納期 ● 標準在庫品  
備考 ● AC-25-AB-3-230は中止品になりました。

Specifications ● Material: Cold rolled plate (SPCC)  
● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Remarks ● Product AC-25-AB-3-230 is no longer manufactured.

[AC-25-U-1]  
[AC-25-U-2]




[AC-25-U-1]

- 適用平面ハンドル  
Applicable flush handles  
A-160-A-1  
A-230-A-1  
A-240-A-1  
A-250-A-1  
A-260-A-1

[AC-25-U-2]


- 適用平面ハンドル  
Applicable flush handles  
A-160-A-2  
A-230-A-2  
A-240-A-2  
A-250-A-2  
A-260-A-2

[AC-25-U-3-160]



- 適用平面ハンドル  
Applicable flush handles  
A-160-A-3  
A-240-A-3  
A-260-A-3

[AC-25-U-3-230]



- 適用平面ハンドル  
Applicable flush handles  
A-230-A-3

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	板厚 Thickness	L1	L2	W1	W2	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
												数量 Quantity	単価 Price
AC-25-U-1-L	●	2D/3D	左用 Left-hand use	3.2	75	40	43	15	70	03032	¥130	50個~	¥124
AC-25-U-1-R	●	2D/3D	右用 Right-hand use		75	40	43	15	70	03033	¥130	50個~	¥124
AC-25-U-1-LONG-L	●	2D/3D	左用 Left-hand use		110	40	43	15	85	03034	¥180	50個~	¥171
AC-25-U-1-LONG-R	●	2D/3D	右用 Right-hand use		110	40	43	15	85	03035	¥180	50個~	¥171
AC-25-U-2-L	●	2D/3D	左用 Left-hand use	2.3	70	40	30	10	40	03036	¥120	50個~	¥114
AC-25-U-2-R	●	2D/3D	右用 Right-hand use		70	40	30	10	40	03037	¥120	50個~	¥114
AC-25-U-2-LONG-L	●	2D/3D	左用 Left-hand use		100	40	30	10	49	03147	¥170	50個~	¥162
AC-25-U-2-LONG-R	●	2D/3D	右用 Right-hand use		100	40	30	10	49	03148	¥170	50個~	¥162
AC-25-U-3-160L	●	2D/3D	左用 Left-hand use	2.3	図面参照 See the drawings				32	03038	¥120	50個~	¥114
AC-25-U-3-160R	●	2D/3D	右用 Right-hand use						32	03039	¥120	50個~	¥114
AC-25-U-3-230L	●	2D/3D	左用 Left-hand use						25	03269	¥130	50個~	¥124
AC-25-U-3-230R	●	2D/3D	右用 Right-hand use						25	03270	¥130	50個~	¥124

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー  
絞り

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドル

L型  
ハンドル

T型  
ハンドル

丸型  
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金  
ロッド棒


ジョイント  
リンク

ワイヤ

TAKIGEN  
総合 24  
650


STOPPERS/RODS

[AC-25-AB-1N  
AC-25-AB-1-LONG]




※(A-160,230,240,250,260,270)-A/B-1の専用止め金。  
Special stopper plate for (A-160,230,240,250,260,270)-A/B-1.

[AC-25-AB-2N  
AC-25-AB-2-LONG]



※(A-160,230,240,250,260,270)-A/B-2の専用止め金。  
Special stopper plate for (A-160,230,240,250,260,270)-A/B-2.

[AC-25-AB-3N]



※(A-160,240,250,260,270)-A/B-3の専用止め金。  
Special stopper plate for (A-160,240,250,260,270)-A/B-3.

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	P	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
								数量 Quantity 単価 Price
AC-25-AB-1N	●	2D/3D	75	/	65	70293	¥110	50個~ ¥106
AC-25-AB-2N	●	2D/3D	70	28.5	40	70294	¥90	50個~ ¥87
AC-25-AB-3N	●	2D/3D	/	/	26	70295	¥75	50個~ ¥72
AC-25-AB-1-LONG	●	2D/3D	110	/	82	70287	¥160	50個~ ¥154
AC-25-AB-2-LONG	●	2D/3D	100	29	50	70288	¥130	50個~ ¥125

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。