

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドル

フリーザー

密閉

平面

スイング

ギア式

平面

ハンドル

ポップ

ハンドル

リフト

ハンドル

アジャスト

ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック

ハンドル

L型

ハンドル

T型

ハンドル

丸型

小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金

ロッド棒

ジョイント

リンク

ワイヤ

TAKIGEN
総合 24密閉ハンドル
AIRTIGHT HANDLES

FA-624-2-R



FA-624H-2

PAT.PEND.

特徴 Feature

- 空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
- 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スペーサー別売)
- 右開き用・左開き用(本図写真共右開き用です)(FA-624-2)
- インナーハンドル(FA-624H-2)は左右兼用です。
- This powerful airtight handle was developed for air-conditioning equipment.
- Compatible with both inward and outward opening doors (Spacer is optional.).
- For left-hand and right-hand use. (Drawings and photos show right-hand use.) (FA-624-2)
- The inner handle (FA-624H-2) is for both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
- 付属品: 受座

用途

- 密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
- 標準在庫品


Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Accessories: Catch




Specific Use

- Airtight doors, electromagnetic-waveproof doors, soundproof doors

FREEZER AIRTIGHT HANDLES



[FA-624H-2]

使用例
Example of application連結棒 □10
Square barL=扉厚+15mm
L=Panel thickness +15mmFA-624-2-L
FA-624H-2※連結棒は付属しません。
The square bar is not included.使用例
Example of application外開き扉
Outward opening doors内開き扉
Inward opening doors

受け金具にスペーサーを使用してください。
Use a spacer for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
FA-624-2-L	● 2D/3D	左開き用 Left-hand use	530	60845	¥2,100	10個~ ¥1,995
FA-624-2-R	● 2D/3D	右開き用 Right-hand use	530	60844	¥2,100	10個~ ¥1,995
FA-624H-2	● 2D/3D	インナーハンドル Inner handle	316	60876	¥1,350	10個~ ¥1,283
FA-624-2-SP	3D	内開扉用スペーサー Spacer for inward opening door		60854	¥200	40個~ ¥190

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。