

1-fas isolationstransformator





typ

PVM 900



Transformator för generell användning i system inom spänningsband II.
Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för galvanisk separation eller anpassning av kretsar.

Artikelnummer:	6653-0017
Inspänning:	230 V
Utspänning:	230 V med mittuttag
Effekt:	860 VA
Vikt:	12,5 kg
Frekvens:	50-60 Hz
Kapslingsklass:	IP54
Isolationsklass:	4,2 kV
Omgivningstemp:	max. 35 °C
Utförande:	Härdplastingjuten transformator i grå kapsling av slagtålig, själv-slocknande termoplast. Dubbelisolerad. (Skall ej skyddsjordas) Primära och sekundära kopplingsplintar åtskilda på samma sida. Kanaler för installationskabel under transformatorn. Skyddad mot kortslutning och överbelastning med återställbart överströmsskydd 2x5 A sekundärt
Montage:	Väggmontage med 3 skruvar.
Tillverkningsnorm:	Elsäkerhet EN 61 558-1; EN 61 558-2-4 Emission EN 50 081-1 /-2 Immunitet EN 50 082-1 /-2



Om det krävs i föreskrifterna för installationen i fråga, skall transformatorn i den fasta installationen föregås av en allpolig elkopplare.