

耐爆式ロックハンドル

ANTI-EXPLOSIVE LOCK HANDLES

A-1360
ステンレス製

(社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品
耐火形扉用把手
PAT.PEND.



A-1360



A-1360-H

- 他に例のない、堅牢なステンレスロストワックス製のロックハンドル
- 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸
- Outstanding solid stainless lost-wax lock handle.
- Waterproof (using O-ring and packing)
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.

- 仕様
- 材質: ステンレス鋼錆物 (SUS304)
 - 表面仕上: 本体／切削加工
ハンドル／サンドblast処理
 - 適用板厚: 1～17mm
 - 付属品: 専用止め金・大ナット
- 用途
- 分電盤・制御盤
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 止め金は右回転のみ。左回転をご使用の際はお問合せください。
 - SUS316も製作致します。お問合せください。
 - 止め金板厚19mmもございます。お問合せください。

- Specifications
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
 - Finish: Main body: Cutting
Handle: Sand blast treatment
 - Applicable panel thickness: 1 to 17mm
 - Accessories: Special stopper plate and large nut
- Specific use
- Panel and control boards



商品番号 Product No.	RoHS 2010 CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
						数量 Quantity	単価 Price
A-1360	2D/3D	本体 Main body	1,000	00959	¥13,000	5個～	¥12,350
A-1360-H		ハンドル Handle	150	00960	¥1,800	10個～	¥1,710

●: RoHS10指令対応品


※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。


[本体] Main body



[ハンドル] Handle



使用例 Example of application

組立部品詳細
Assembling parts