

防水ロックハンドル WATERPROOF LOCK HANDLES



A-172
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 防水タイプ(オリング・パッキン使用)
- ロック時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定
- 左右兼用型(A-172-3)
- Waterproof (using O-ring and packing)
- Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking.
- For both left-hand and right-hand use.(A-172-3)

仕様 ● 製品質量 : A-172-1本体/350g

A-172-3本体/110g

● 材 質 : 本体/亜鉛合金(ZDC)

● 表面仕上 : 本体/クロムめっき(MZCr)

● 最大適用板厚 : A-172-1/9mm

A-172-3/11.5mm

● 付 属 品 : 大ナット・ビスセット

用途 ● 配分電盤・制御盤

納期 ● 標準在庫品

備考 ● A-172-2は改良されてA-172-3に変更されました。

● 特別な表面処理はご相談ください。

● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

Specifications

● Mass: A-172-1 main body: 350g

A-172-3 main body: 110g

● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)

● Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)

● Max. applicable panel thickness:

A-172-1: 9mm. A-172-3: 11.5mm

● Accessories: Large nut and screws

Specific use ● Power/distribution and control boards

Remarks ● Product No. A-172-2 has changed to

A-172-3 because of improvement.

● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



A-172-1




A-172-3



A-172-H



ハンドルの詳細は450ページをご覧ください。
Refer to a 450 page for the details of the handle.

[A-172-1-R]



回転角度65°
Turning angle

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions




商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
A-172-1-L	●	3D	本体左用 Main body left use	01207	¥1,600	10個~ ¥1,536
A-172-1-R	●	2D/3D	本体右用 Main body right use	00374	¥1,600	10個~ ¥1,536

● : RoHS指令対応品


※大量のご注文は更にお安くなります。

▲ : RoHS指令に対応可能です。


[A-172-3]



回転角度90°
Turning angle



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions




商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備 考 Remarks	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
A-172-3	●	2D/3D	本 体 Main body	00375	¥680	20個~ ¥653

● : RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲ : RoHS指令に対応可能です。

取付け例 Example of installation



- ロッド棒を併用する大型扉も確実に固定
- Using rod together can secure a large door easily


止め金・ロッド棒は別売
Stopper plate and rod are optional

開扉の際には止め金が上方向に回転する設置方法をお勧めします。その際ハンドルを横付けにしますと、スムーズに操作できます。

※この場合パネル穴明けの方向が異なります。

Recommend to use the installation method, i.e. the stopper plate turns upward when unlocking the door. At this time, the handle is installed horizontally to operate smoothly.
※In this case, direction of panel drilling is different from the drawings.

取付け方法 Installation method



止め金・ロッド棒は別売
Stopper plate and rod are optional

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密 閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

LOCK HANDLES
ロック
ハンドル
L 型
ハンドル
T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ