

## Messschieber

mit Feststellschraube

### Ausführung:


DIN 862  
rostfreier Stahl  
Ablese Teile mattverchromt  
Vierfachmessung  
mit Gewindetabelle  
Verpackung: Kunstledertasche

## Vernier pocket caliper


with locking screw

### Techn. data:

DIN 862  
stainless steel  
satin chromed reading parts  
quadruple measurements  
with thread table  
including soft box



100-02



100-16

| > mm < | mm   | inch  | mm | No.    |
|--------|------|-------|----|--------|
| 100    | 0,05 | 1/128 | 25 | 100-01 |
| 150    | 0,05 | 1/128 | 40 | 100-02 |
| 200    | 0,05 | 1/128 | 50 | 100-03 |
| 150    | 0,05 | 1/128 | 40 | 100-16 |

## Messschieber

mit Momentverstellung

### Ausführung:


DIN 862  
rostfreier Stahl  
Ablese Teile mattverchromt  
Vierfachmessung  
mit Gewindetabelle  
Verpackung: Kunstledertasche

## Vernier pocket caliper


with moment adjustment

### Techn. data:

DIN 862  
stainless steel  
satin chromed reading parts  
quadruple measurements  
with thread table  
including soft box



100-10



100-15

| > mm < | mm   | inch  | mm | No.    |
|--------|------|-------|----|--------|
| 150    | 0,05 | 1/128 | 40 | 100-10 |
| 200    | 0,05 | 1/128 | 50 | 100-11 |
| 150    | 0,05 | 1/128 | 40 | 100-15 |