


南京錠 PADLOCKS



C-555-50

鍵違い
Key differences

C-555-30L/S



商品番号 Product No.	RoHS CAD	W1	W2	W3	(H)	φD	L	最大鍵違い数 Max. No. of key differences	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity / 単価 Price
C-555-50		25	48	14	22	7	36	1300	20765	¥1,800	10個～ ¥1,728
C-555-60		32	58	16	30	8	43		20767	¥2,600	5個～ ¥2,496
C-555-70	2D	39	68	19	39	9	50	3200	20768	¥5,600	5個～ ¥5,376
C-555-20L/S		14	20	10	47	3.5	20.5		22835	¥1,100	10個～ ¥1,056
C-555-25L/S		17	25	10	59	4.5	23	24	22836	¥1,100	10個～ ¥1,056
C-555-30L/S		21	31	12	71	5	25.5		22837	¥1,200	10個～ ¥1,152
C-555-35L/S		25	34	12	84	5	25.5	96	22838	¥1,350	10個～ ¥1,296
C-555-40L/SM		21	39	13.5	50	6	32		22839	¥1,650	10個～ ¥1,584
C-555-40L/SL		28	39	13.5	95	6	32	500	22840	¥1,750	10個～ ¥1,680
C-555-40L/SSL		28	39	13.5	200	6	32		22841	¥1,850	10個～ ¥1,776
C-555-45L/S	2D	31	44	13.5	108	6	32		22842	¥1,950	10個～ ¥1,872
C-555-50L/S		33	48	14	120	7	35		22843	¥2,350	5個～ ¥2,256
C-555-60L/S		42	58	16	144	8	43	1300	22844	¥2,750	5個～ ¥2,640

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。


C-555
黄銅製

特徴 Feature

- ワンタッチロックタイプ: 吊金を奥まで押込と施錠されます。
- One-touch lock type: Pressing the plunger in fully will activate the lock.

仕様 ●材質: 本体/快削黄銅棒(C3604BD)
吊金/C-555-20~60/銅合金(C2800W)
C-555-70・C-555-L/S/軟
鋼線材(SWRM)

- 表面仕上: 本体/ヘアーライン仕上
吊金/C-555-50~60/クリア塗装
C-555-70・C-555-L/S/
ニッケルめっき(MFNi)
- 付属品: キー3本(C-555-20L/Sのみ付属
キーは2本です。)

納期
備考 ●標準品・・・納期お問合せ下さい
●同一鍵番号も製作致します。お問合せ下さい。

Specifications ●Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)
Shackle: C-555-20~60: Brass alloy (C2800W)
C-555-70・C-555-L/S: Soft steel wire (SWRM)

- Finish: Main body: Hairline finish
Shackle: C-555-50~60: Baked clear
C-555-70・C-555-L/S:
Nickel plating (MFNi)
- Accessories: Three keys(Only C-555-20L/S has 2 accessory keys.)