

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNGRELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

11.JUL

- 2002

MATED WITH:
PASSEND ZU:

LOC

DIST

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

© COPYRIGHT 2002

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

- A I

-

P

LTR

DESCRIPTION

BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

PROJECT NR.:
EGLPC01058

B1

ITEM 4: MOUNTING SCREW CHANGED

03FEB2006

SH

RK

B2

REVISED PER ECO-09-027197

18DEC2009

KK

AEG





B3

ECR-11-006877

07OCT2011

RK

KMA



1:1

PACKING UNIT:

PARTS PACKED LOOSE PIECE INTO MINIGRIP BAG
10 MINIGRIP BAGS PACKED INTO FOLDING BOX
MINIMUM ORDER QTY 120 PIECES

RECOMMENDED CABLE DIAMETER: 4.8mm - 11mm


VERPACKUNGSEINHEIT: TEILE LOSE IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT
10 PLASTIKBEUTEL IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
MINDESTBESTELLMENGE 120 STÜCK

EMPFOHLENE KABELDURCHMESSER: 4.8mm - 11mm

OBSOLETE

1534 809	2	-	7	HEXAGON SOCKET HEAD SCREW SCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT UNC 4-40	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	2	2	6	CABLE CLAMP KABELSCHELLE	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	6	6	5	TAPTITE-SCREW M2.5x8 TAPTITE-SCHRAUBE M2.5x8	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	-	2	4	MOUNTING SCREW UNC 4-40 MONTAGESCHRAUBE UNC 4-40	ZINC PLATED VERZINKT	STEEL STAHL
	1	1	3	DUMMY PLATE BLINDPLATTE	PLAIN BLANK	STEEL STAHL
	1	1	2	COVER HALF (UPPER PART) KAPPENHAELFTE (OBERTEIL)	PLAIN BLANK	GD - Zn
	1	1	1	COVER HALF (LOWER PART) KAPPENHAELFTE (UNTERTEIL)	PLAIN BLANK	GD - Zn
TE ORDER NO. BESTELL-NR.	-2	-1	POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
mm

MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN0 PLC ±0.15
1 PLC ±0.15
2 PLC ±0.15
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±1

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

-

DWN 25JUN2002

CHK M.Bollenbach 25JUN2002

R.Kraemer 25JUN2002

APVD G.Feldmeier 25JUN2002

PRODUCT SPEC

PRODUKTSPEZ.

108-18880-1

APPLICATION SPEC

VERARBEITUNGSSPEZ.

114-18584-1

WEIGHT

GEWICHT

-

TE

TE Connectivity

NAME

HD20 - COVER KIT (25 POS.)

HD20 - KAPPENKIT (25 POL.)

WITH CABLE CLAMP / MIT KABELSCHELLE

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO.

ZEICHNUNGS-NR.

C=1534809

RESTRICTED TO

NUR FUER

-

CUSTOMER DRAWING

/KUNDENZEICHNUNG

SCALE

MASSSTAB

2:1

SHEET

BLATT

1

OF

VON

1

REV

B3

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISICROSS RECESSED HEAD PUNCHES Z PLUS-MINUS OR PLUS (POZIDRIV)
KREUZSCHLITZSTEMPEL Z PLUS-MINUS ODER PLUS (POZIDRIV)