



A-20・A-21 T型ハンドル

# いかり型ハンドル ANCHOR-SHAPED HANDLES



**A-20**  
亜鉛合金製

## 特 徴 Feature

- 左右兼用型
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕 様 ● 材 質 : 亜鉛合金 (ZDC)  
● 表面仕上 : クロムめっき (MZCr)
- 用 途 ● 計測機器・小型機器の扉
- 納 期 ● 標準在庫品
- 備 考 ● 止め金は646～650ページの□8穴の中から選びください。  
● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Specifi- ● Material: Zinc alloy (ZDC)  
cations ● Finish: Chrome plating (MZCr)
- Specific- ● Doors for measuring equipment and  
use small equipment.
- Remarks ● Select the stopper plate with □8-hole on page 646 to 650.  
● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

クレモン

ローラー  
締め

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密 閉

平 面  
スイング

ギア式

平 面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル



アジャスト  
ハンドル





A-20-3



A-20-5



## パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



| 商品番号<br>Product No. | RoHS | CAD   | L  | W <sub>1</sub> | (H <sub>1</sub> ) | H <sub>2</sub> | H <sub>3</sub> | H <sub>4</sub> | φD | P    | 最大適用板厚<br>Max. applicable<br>panel thickness | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単 価<br>Price | 量販価格 Bulk Price<br>数量 Quantity 単価 Price |
|---------------------|------|-------|----|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----|------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| A-20-2              | ●    | 2D/3D | 38 | 8              | 30                | 9.5            | 2.5            | 7              | 34 | 13.5 | 3.5                                          | 75              | 00074       | ¥400         | 30個～ ¥384                               |
| A-20-3              | ●    | 2D/3D | 33 | 7              | 26                | 8              | 2              | 7              | 34 | 13.5 | 1.5                                          | 60              | 00075       | ¥350         | 40個～ ¥336                               |
| A-20-5              | ●    | 2D/3D | 28 | 5              | 22                | 7              | 2              | 5              | 23 | 10.5 | 1                                            | 40              | 00076       | ¥330         | 50個～ ¥317                               |

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。