

AMP PLASTI-GRIP

Kabelschuhe
und Verbinder,
gerippt,
Trichtereinführung
(Fortsetzung)


Leiterquerschnittsbereich:
1,0–2,6 mm²

AWG:
16–14 (blau)

Isolierungsdurchmesser:
max. 4,3 mm

Genehmigung:
C.E.G.B.

Handzangen:
Best.-Nr. 525691-0 oder
Best.-Nr. 47387-7



Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)			Bestell-Nummer Part Number
		W	L	C	
3,0–3,5	3,7	6,2	21,0	7,9	342156-1

AMP PLASTI-GRIP

Terminals
and Splices,
Ribbed,
Funnel Entry
(continued)


Wire Size Range:
1,0–2,6 mm²

AWG:
16–14 (blue)


Insulation Diameter:
4,3 mm max.

Approval:
C.E.G.B.

Hand Tools:
Part No. 525691-0 or
Part No. 47387-7



Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)			Bestell-Nummer Part Number
		W	L	C	
4,0	4,3	7,5	18,1	5,2	342160-1
5,0	5,0	7,5	18,1	5,2	342161-1



Abmessungen/Dimensions (mm)			Bestell-Nummer Part Number
W	L	C	
1,8	19,7	6,8	342166-1