

双輪自在キャスター 双輪固定キャスター

TWIN SWIVEL AND RIGID CASTERS

K-455
鉄製K-455R
鉄製

特 徴 Feature

〔K-455〕

- ダブル車輪のため、相互の反転作用で旋回がスムーズ
- 偏平車輪の採用で走行安定性が抜群
- 取付け高さが低く小型

〔K-455R〕

- 小型車輪で大きな許容荷重
- 偏平車輪の採用で走行安定性が抜群

〔K-455〕

- Twin wheels are inverted each other so turn is smooth.
- Thanks to flat wheels, travel stability is outstanding.
- Installing height is small and wheels are small.

〔K-455R〕

- Small-sized wheel but It's durable.
- Thanks to flat wheels, travel stability is outstanding.

仕 様

- 材 質：
本体／冷間圧延鋼板 (SPCC)
車輪／ナイロン (黒)
- 表面仕上：
本体／亜鉛めっき黒色クロメート処理 (MFZn-C)
- 標 準 色：ブラック

用 途

- 大型・中型の機器・精密機械

納 期

- 標準品・・・納期お問合せください

Speci-
fications

- Material: Main body: Cold rolled steel plate (SPCC). Wheel: Nylon (Black)
- Finish: Main body: Zinc plating black chromate treatment (MFZn-C)
- Standard color: Black

Specific use

- Large or middle-sized equipment and precision machines






K-455-50





K-455R-50

〔K-455〕



〔K-455R〕



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	φD	H	旋回半径 Slewing radius	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
K-455-38		2D/3D	38	64	44	1.17	450	30671	¥1,050	12個～ ¥1,019
K-455-50		2D/3D	50	77	50	1.47	510	30672	¥1,150	12個～ ¥1,116

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	φD	H	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
K-455R-38		2D/3D	38	64	1.17	240	30909	¥640	16個～ ¥621
K-455R-50		3D	50	77	1.47	285	30910	¥780	16個～ ¥757

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

キャスター
アジャスター
スライドレール

K

HEAVY-DUTY CASTERS
重量用
キャスター
キャスター
双輪
キャスター
緩衝器付
キャスター
アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスターモニター
アームレベル
アジャスターペダル
ロック

ステップ

スライド
レール