


Sicherheitsaufbaubuchse / Safety threaded socket

- Zum Einbauen in Frontplatten bis 6 mm Dicke / for fitting into panels up to 6 mm thick
- Befestigung mittels einer Schlitzmutter M12 x 0,75 und einer Federscheibe / fastening: slotted nut M12 x 0.75 and spring washer

Bild / Picture



Zeichnung / Drawing



Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No.	SAB 6922 Ni / ..(Farbe / colour)	SAB 6922 Au / ..(Farbe / colour)
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated	vergoldet / gold-plated
Farben / colours ¹⁾	schwarz / black blau / blue grün / green braun / brown violett / purple	rot / red gelb / yellow grau / grey weiß / white
Anschluss / terminal ¹⁾	M4	
Durchgangswiderstand / transition resistance	7 mΩ	5 mΩ
Bemessungsspannung / rated voltage ²⁾	1000 V / CAT III	
Bemessungsstrom / rated current ²⁾	32 A	
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25°C bis / to +80°C	
Anzugsdrehmoment der Schlitzmutter / max. torque for the fastening nuts	45 Ncm	

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage / other platings, colours and terminals on request

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures