



Schaltplantaschen aus Stahlblech

für TS, CM, CL, ES, PC

Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe.

Farbe:

RAL 7035

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsschrauben

Passend für Türbreite mm	Lichte Innenmaße mm			Best.-Nr. TS
	B	H	T	
400	255	260	90	4114.000
500	355	260	90	4115.000
600	455	260	90	4116.000
800	655	260	90	4118.000
900	755	260	90	4123.000
1000	855	260	90	4124.000



Schaltplantaschen aus Stahlblech

für AK

An der Türlochleiste links oder rechts in beliebiger Höhe anschraubbar.

Befestigung der gegenüberliegenden Seite mit Klebeband.

Farbe:

RAL 7035

Für Format	Lichte Innenmaße mm			Best.-Nr. SZ
	B	H	T	
DIN A4	298	260	58	2516.000
DIN A3 quer	434	260	58	2517.000



Türarretierung

Zum Sichern der geöffneten Tür.

Für	VE	Best.-Nr.
TS, CL, ES, PC	5 St.	4583.000
AK-, AP-Unterteile (ohne Abbildung)	5 St.	2518.000
AE (außer AE 1032.500 und AE 1035.500) sowie alle AE-Edelstahlgehäuse ¹⁾ nur oben montierbar (ohne Abbildung)	5 St.	2519.000
AE IP 69K	1 St.	1101.800
Kompakt-Schaltsschränke Outdoor	1 St.	1616.110

¹⁾ Bei AE-Edelstahl nur in Verbindung mit Montage-Lochleisten, siehe Seite 896.



Auflaufrolle

für TS, ES, PC

Zum Anheben der Tür bei schweren Einbauten (z. B. Kühlgerät) als Schließhilfe. Befestigung am Türrohrrahmen.

VE	Best.-Nr. TS
10 St.	4538.000



Transport- und Montagegriff

für Türen TS, CL, ES

Zum sicheren Ein- und Aushängen der Tür sowie zum Transport in der Werkstatt. Der passende Scharnierstiftentferner für 130°-Scharniere ist integriert, für 180°-Scharniere beigelegt.

VE	Best.-Nr. SM
1 St.	2415.100