

**NYS2192**



Horizontale Klinkenbuchse (alle Kontakte sind geschaltet), 2-polig, mit längeren Kontakten

**Electrical**

Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	0,5 kVdc
Nennstrom pro Kontakt	1 A

**Mechanical**



Einsteckkraft	≤ 20 N
Aussteckkraft	> 10 N
Lebensdauer	5000 mating cycles
Frontplattenstärke	2 mm

**Material**



Kontaktbeschichtung	SnCe
Kontakte	CuSn6
Einsatz	PA6 30%GR
Gehäuse	PA6 30%GR

**Environmental**

Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-20 °C to +70 °C



*Frontplattenausschnitt (Rückseite)*  
*Panel cut out (rear side)*



				Werkstoff:	Massstab: <div>1:1</div>		Datum	Name
			*)Lieferant darf ohne Ruecksprache nicht geaendert werden			Gezeichnet	29.01.01	Battlogg
			Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)			Geprueft		
						Gesehen		
				Benennung: 1/4" Phone Jacks NYS 2192		Ersetzt durch:		Blatt
						Ersatz fuer:		von Blatt
A	33.0 ±0.5 (33.5)	14.06.07	Batlog	REAN		Zeichn. Nr. 3102 ST 22 27		
Ind.	Aenderung	Datum	Name					