





REVISIONS							
変更							
P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
	J4	OBSOLETE 2--1,2--4 ECR-16-003088			16AUG16	KF	HY



- 1

A

面より2mmの範囲で測定。
- 2

相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること。
- 3

プリント基板への取付は、JIS B1115又は1122, M3×6ナベ（2種又は4種）のタッピンネジで締付けた後ハンダ付する。（締付けトルク4kg-cm以下）
- 4

回路番号：下図参照のこと。


- 1

TO BE MEASURED BETWEEN A AND 2.
- 2

TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
- 3

TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122（TYPE 2 OR 4） BEFORE SOLDER.
- 4

CIRCUIT NUMBER.



	HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 14	1～14 (全極)	-	GREEN 緑色	2-5173860-4
	HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 14	1～14 (全極)	-	NATURAL 自然色	2-5173860-1
	V-2	PRE-TIN × 14		-	1～14 (全極)	NATURAL 自然色	9-173860-1
	HB	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 14	-	1～14 (全極)	NATURAL 自然色	7-173860-1
	HB	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 14	-	1～14 (全極)	GREEN 緑色	3-173860-1
OBSOLETE	HB	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 14	1～14 (全極)	-	GREEN 緑色	2-173860-4
OBSOLETE	HB	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 14	1～14 (全極)	-	NATURAL 自然色	2-173860-1
	HB	PRE-TIN × 14		-	1～14 (全極)	BLUE 青色	173860-5
	HB	PRE-TIN × 14		-	1～14 (全極)	GRAY 灰色	173860-6
	HB	PRE-TIN × 14		-	1～14 (全極)	GREEN 緑色	173860-4
	HB	PRE-TIN × 14		-	1～14 (全極)	NATURAL 自然色	173860-1
	USED MATERIAL FLAMMABILITY	SOLDERING SIDE 半田付け面	CONTACT SIDE 接触部側		 GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号	 PRE-TIN CIRCUIT NO. 錫めっき回路番号	COLOR 色
	CONTACT FINISH コンタクト仕上						

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 純
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

10± : ±0.2
30± >10 : ±0.25
100± >30 : ±0.3
ANGLE : ±3°

MATERIAL
材料

HOUSING: PBT
CONTACT: BRASS

FINISH
仕上

SEE TABLE

DWN
S.FUJITA

CHK
K.BETSUI

APVD
K.BETSUI

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT
8.0 g

CUSTOMER DRAWING

10DEC08

10DEC08

10DEC08

108-5216

—

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C=173860

RESTRICTED TO
—

TE Connectivity

070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR
14POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY
(H-TYPE)

SCALE
尺度 2:1

SHEET
1 of 1

REV
J4