




verriegelbar
lockable
verrouillable



Netzgeräte-Steckverbinder mit Bajonettverschluss Power supply connectors with bayonet lock Connecteurs d'alimentation avec verrouillage à baïonnette

1634 01

Netzgerätestecker, gerade Ausführung, mit Bajonettverschluss, mit Lötäugen

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	ABS
Kontakt	Cu-Legierung, vernickelt
Gehäuse	ABS
3. Mechanische Daten	
Außendurchmesser	5,5 mm
Innendurchmesser	2,5 mm
Kontaktierung mit	Netzgerätekupplungen 1610 04, 1613 23
4. Elektrische Daten	
Strombelastbarkeit	1,0 A
Nennspannung	12 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

1634 01

Power supply plug, straight version, with bayonet lock, with solder eyes

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Insulating body	ABS
Contact	Cu alloy, nickeled
Housing	ABS
3. Mechanical data	
Outer diameter	5.5 mm
Inner diameter	2.5 mm
Mating with	power supply sockets 1610 04, 1613 23
4. Electrical data	
Nominal power	1,0 A
Nominal voltage	12 V DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

1634 01

Connecteur mâle d'alimentation, version droite, avec verrouillage à baïonnette, avec cosses à souder

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Corps isolant	ABS
Contact	Cu alliage, nickelé
Boîtier	ABS
3. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre extérieur	5,5 mm
Diamètre intérieur	2,5 mm
Raccordement avec	connecteurs femelles d'alimentation 1610 04, 1613 23
4. Caractéristiques électriques	
Courant nominal	1,0 A
Tension nominale	12 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1634 01	2	100

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique