



Beispiel

Bestellzeichen: PC 150/100 XHT
Artikelnummer: 6013934
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
extra hohes Unterteil
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074061270
E-Nummer: 3435618
Finland:
Dänemark: 8212027886
Norwegen:

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	180	130	100
inch:	7.1	5.1	3.9

Materials:

Material: all empty
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: Rauchgrau
Polyamid

Deckelschraubenmaterial:

Deckelschraubenfarbe: Schwarz
Dichtungsmaterial: PUR

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 120 °C
Dauergebrauch: -40 ... 80 °C
Kurzzeit: -40 ... 250 °F
Dauergebrauch: -40 ... 175 °F

Zubehör:

MIV 150 Montageplatte
MIN 10 Tragschiene TS 15
MIN 15 Tragschiene TS 15
MIV 10 Tragschiene TS 35
MIV 15 Tragschiene TS 35
FP A 150/180 Frontplatte
HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP
A 150-200)
FP 22046 Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zertifikate:

Gost R

