



Beispiel

Bestellzeichen: P 121209
Artikelnummer: 7094220
Beschreibung: Gehäuse, Polyester
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004376
E-Nummer:
Finland: 3423660
Dänemark: 8212005646
Italien: 7331030
Schweden: 2536215
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
mm:		122	120	90	Schutzart (EN 60529): IP 66	
inch:		4.8	4.7	3.5	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08	
Materials:						
Material:		Polyester		Elektrische Isolierung: Voll isoliert		
Unterteilfarbe:		RAL 7001		Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja		
Deckelfarbe:		RAL 7001		UV Resistenz: UL 508		
		Rostfreier Stahl		Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V		
Deckelschraubenmaterial:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960		
Dichtungsmaterial:		EPDM		NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13		
Zertifikate:						
Temperatur Bereich:						
Kurzzeit:		-50 ... 120 °C				
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C				
Kurzzeit:		-60 ... 250 °F				
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F				
Zubehör:						
AM 1212		Montageplatte				
ARH 12		Tragschiene TS 35				
MRS 28541		Befestigungslasche 2 St.				
PH A & AH A/B		Scharniersatz				

EURONORD P 122x120x90

