

平面ハンドル

FLUSH HANDLES


A-1240-B
ステンレス製

A-240-A
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 止め金はカジリ防止タイプを標準装備
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキー-TAK60を標準装備
- 全体にアールがついたソフトデザイン
- パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の互換ができます)
- Anti-seizing type stopper plate is standard.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Soft image thanks to the corners with a radius.
- Panel drilling dimension are same as A-240.
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate.)

仕様

[A-1240-B]

- 材 質: ステンレス鋼鋳物 (SUS304)

- 表面仕上: ヘアライン仕上

- 付 属 品: キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板

[A-240]

- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)

- 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)

- 付 属 品: キー2本・ビスセット

用途

納期

備考

- 配分電盤・制御盤
- 標準在庫品
- 摺動部には潤滑油をご使用ください。特に塗料の付着にはご注意ください。

- 本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
- 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

Specifications

[A-1240-B]

- Material: Cast stainless steel (SUS304)

- Finish: Hairline finish

- Accessories: Two keys, screws, special stopper plate and installation plate

[A-240]

- Material: Zinc alloy (ZDC)

- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)



- Accessories: Two keys and screws

Specific use



- Power/distribution and control boards
- Use lubrication oil for moving parts. Especially be careful of sticking coating.

- The lock on this product is operated with the tip of the key.
- Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

カジリ防止 止め金装備



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



特注例

Example of custom made

 ボタンに色をつけることができます。お問合せください。
Button can be colored red.


商品番号 Product No.	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	数量 Quantity	量販価格 Bulk Price
A-1240-B-1-1	2D SUS	01728	¥11,000	5個~	¥10,560
A-240-A-1-1-TAK60	2D/3D ZDC	03618	¥1,700	30個~	¥1,632
A-240-A-1-1	2D ZDC	01524	¥1,850	30個~	¥1,776
A-240-A-1-2	3D ZDC	01689	¥1,350	30個~	¥1,296
A-1240-B-2-1	2D SUS	01570	¥8,200	5個~	¥7,872
A-240-A-2-1-TAK60	2D/3D ZDC	03619	¥1,300	50個~	¥1,248
A-240-A-2-1	2D ZDC	01525	¥1,600	50個~	¥1,536
A-240-A-2-2	3D ZDC	01382	¥1,300	50個~	¥1,248
A-1240-B-3-1	2D SUS	01730	¥8,000	5個~	¥7,680
A-240-A-3-1	2D/3D ZDC	01526	¥1,300	60個~	¥1,248
A-240-A-3-2	3D ZDC	01384	¥1,150	60個~	¥1,104

商品番号 Product No.	鍵番号 Key No.	L ₁	(L ₂)	(L ₃)	(L ₄)	(L ₅)	(L ₆)	(L ₇)	L ₈	L ₉	L ₁₀	W ₁	W ₂	(W ₃)	W ₄	W ₅	(H ₁)	H ₂	H ₃	t	P	φD	φd	R	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass	
A-1240-B-1-1	0050	142	49.5	65.5	9.5	18	34.5	25.5	106	100.5	117	32	26	22	27	15	59	7	17	3.2	128	8	2-φ3.5	4.5	2.5		本品専用止め金 Special stopper plate	390
A-240-A-1-1-TAK60	TAK60																										360	
A-240-A-1-1	0200																										AC-25-AB-1N	350
A-240-A-1-2	鍵なし Without lock																											
A-1240-B-2-1	0050	117	48.5	61.5	8.5	20	35	20	86	81.5	96	30	23	20	24	10	50.5	6	12.5	2	105	7	2-φ4.2	4	2		本品専用止め金 Special stopper plate	245
A-240-A-2-1-TAK60	TAK60																										360	
A-240-A-2-1	0200																										AC-25-AB-2N	220
A-240-A-2-2	鍵なし Without lock																											
A-1240-B-3-1	0050	84	23.5	61.5	8.5	20	53	48.5	63	28	23	24	9.5	26	6	12.5	2	72	7	φ4	4	2			本品専用止め金 Special stopper plate	165		
A-240-A-3-1	0200																								AC-25-AB-3N	160		
A-240-A-3-2	鍵なし Without lock																											
A-240-A-3-2	鍵なし Without lock																											

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

 ハンドル・取手
つまみ・周辺機器


A

クレモン

 ローラー
締め

 特装密閉
ハンドル

 フリーザー
密閉

 平面
スイング

ギア式

 平面
ハンドル

 ボップ
ハンドル

 リフト
ハンドル

 アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

 ロック
ハンドル

 L 型
ハンドル

 T 型
ハンドル

 丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

 止め金
ロッド棒

 ジョイント
リンク

ワイヤ

 TAKIGEN
総合 24

321