

密閉用埋込みハンドル



EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS



PAT.PEND.



FA-815N-2-B

キーNo.T0230
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	標準品 Standard	本体のみ Main unit	ジョイント Joint	付属フック・キーパー Included hook & keeper	適用パイプ Applicable pipe	製品質量(g) Mass	標準品 Standard			本体のみ Main unit				
	● 2D RoHS CAD	● RoHS CAD	A	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,840	60784	¥13,000	4個~ Quantity	¥12,500 Single Price	907651 Code	¥11,000 Single Price	4個~ Quantity	¥10,600 Single Price
FA-815N-2-A	● 2D RoHS CAD	● RoHS CAD	A	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,840	60784	¥13,000	4個~ Quantity	¥12,500 Single Price	907651 Code	¥11,000 Single Price	4個~ Quantity	¥10,600 Single Price
FA-815N-2-B	● 2D RoHS CAD	● RoHS CAD	B	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	2,680	60785	¥13,000	4個~ Quantity	¥12,500 Single Price	907652 Code	¥11,000 Single Price	4個~ Quantity	¥10,600 Single Price
FA-815N-2-C	● 2D RoHS CAD	● RoHS CAD	C	FA-1815-S-3	φ16丸棒 round rod	2,680	60786	¥13,000	4個~ Quantity	¥12,500 Single Price	907653 Code	¥11,000 Single Price	4個~ Quantity	¥10,600 Single Price

● : RoHS指令対応品 ▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



FA-815N-2

亜鉛合金製

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー^{密閉}

平面スイング

ギア式

平面ハンドル

ポップハンドル

リフトハンドル

アジャストハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロックハンドル

L型ハンドル

T型ハンドル

丸型小型

押ボタン


取手

つまみ

止め金ロッド棒

ジョイントリンク

ワイヤ




仕様 ●材質: ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
ボディー/アルミニウム合金(ADC)
カバー/AAS樹脂
裏カバー(オプション)/AAS樹脂

- 表面仕上: ハンドル/クロムめっき(MZCr)
ボディー/ジルコニウム処理
- 標準色: ホワイトクリスタル

●付属品: キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
(166-167ページ参照)

- 用途: 特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車
- 納期参考: 標準品...納期お問合せください
- 備考: ハンドルとパイプは組立していません。パイプは別売です。
- 安全押棒(FC-705・706)は別売です。(1373ページ参照)
- 本体のみ(フック・キーパーなし)も販売致します。
- ご指定のカラーで製作致します。お問合せください。
- 鍵番号指定等のキープランも設定できます。
- パイプエンド(FA-815-E)は別売です。(168ページ参照)
- パイプガイド(FA-815-G)は別売です。(165ページ参照)
- FA-815(旧タイプ)とは、ジョイント取付け方向が180°異なります。メンテナンス交換の際はジョイントの交換も必要です。
- 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。



Specifications

- Material: Handle: Zinc alloy (ZDC)
Body: Aluminum alloy (ADC)
Cover: AAS resin
Rear cover (optional): AAS resin

- Finish: Handle: Chrome plating (MZCr)
Body: Zirconium
- Standard color: White crystal
- Accessories: Two keys, Hook and keeper.
See page 166-167 for detail.

Specific-
use

- Specially equipped vehicles, containers, dry vans, chill cars and cold storage vehicles

Remarks

- The handles and the pipes are not assembled.

The pipes are optional.

- The safety push rod (FC-705・706) is optional. See page 1373 for detail.

- The main unit (without the hook and keeper) is also sold by request.


- Any color finish is available by request.
- The key number assignment for a specific purpose can be set.

- The pipe end (FA-815-E) is optional. See page 168 for detail.

- The pipe guide (FA-815-G) is optional. See page 165 for detail.

- The direction in which the joint is fitted differs 180° from the previous FA-815 type. When servicing and replacing the handle, the joint must also be replaced.

- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.



使用例
Example of application



商品番号 Product No.	RoHS 2D	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
FA-815-2-UC	●	2D	212	60615	¥1,200	10個~	¥1,152

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。