



Elektrodenhalterung und Sonden S8 Bestell-Nr 79696044



■ Zubehör für Niveauüberwachung

	Typ	Zubehör	Betriebstemperatur (°C)	Druck
79696044	S8	Leichter und kompakter Sondenkopf für 3 Sonden (rostfreier Stahl) Sondenhalter und Sonde 1000 mm Besonders geeignet für Getränkeautomaten und bei eingeschränkter Einbaufäche ja 1/2" - Gasgewinde	80	2 kg/cm ²
79696014	S3	Sondenhalter für eine einzige Sonde der Standardlänge 1000 mm (rostfreier Stahl 304) 3/8"-Gasgewindeanschluss mit Sechskantkopf. Zum Verschrauben ist ein 24-mm-Schlüssel zu verwenden Ausgelegt für den Anschluss an Dampfkessel, Öfen	≤ 200	≤ 25 Kg / cm ²
79696043	S7	Geschützte Hängeelektrode Schutzhülle: PUC (S7) Elektrode: rostfreier Stahl Kabellänge (C1) auf Anfrage, Bestell-Nr.: 79 696 001		*** TRADUCTION MANQUANTE ***
79696006	S5	Ausgelegt für hohe Drücke und hohe Temperaturen Keramikisolierte Metallteile aus rostfreiem Stahl 3/8"-Gasgewinde	≤ 350	≤ 15 Kg / cm ²

Abmessungsschema : 79 696 044 - S8

