



TR型ラッチロック  
TR TYPE LATCH LOCKS

L-101-1-R



## ■オーダー方法 Order format

L-101-□ - □ - □  
 チェンジキー数  
 No. of change keys  
 右(R)・左(L)  
 Right-hand use・Left-hand use  
 錠前組込み数  
 No. of lock arrangements

(例) L-101-3-L-2

錠前組込み数…3  
 No. of lock arrangements  
 左型  
 Left-hand use  
 チェンジキー数…2  
 No. of change keys



鍵は、トータルシステムに対して  
必要数量を製作致します。  
Your required quantity of keys  
for a total system is available.

## 作動図 Operation drawing

- ・解錠時、鍵は抜けません。
- ・When unlocking, key cannot be removed.

抜ける Can be removed

施錠時  
When locking

抜けない Can't be removed

解錠時  
When unlocking回転角度180°  
Turning angle

## 特徴 Feature

- ・電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
- ・耐震構造
- ・右型・左型(本図・写真共右型です。)

• This is a safety device to prevent unauthorized operation of the equipment by the key without electricity.

- Vibration-resistant structure.
- The left type or right type. (drawings and photo show the right type)

仕様 • 製品質量: 680g

• 材質: 本体/快削黄銅棒(C3604BD)  
 錠前/快削黄銅棒(C3604BD)  
 ラッチ/ステンレス鋼棒(SUS304)

• 表面仕上: 本体/ニッケルめっき(MBNi)  
 錠前/クロムめっき(MBCr)

• 鍵は180°回転で施錠時のみ抜しできます。

- 電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械その他各種プラント

納期 • 特注品…納期お問合せください

- ラッチの長さは標準品以外にも製作致します。
- 防塵キャップはL-100-C(1453ページ)をご使用ください。

- 右用・左用をご指定ください。
- 鍵(L-100-K)は別売です。お問合せください。

Specifications • Mass: 680g

• Material: Main body/Lock: Free cutting brass bar (C3604BD)  
 Latch: Stainless steel bar (SUS304)

• Finish: Main body: Nickel plating (MBNi)  
 Lock: Chrome plating (MBCr)

• Key can be inserted/removed by  
 turning 180° only when locking

Specific use • Electric dust collectors, high-voltage distribution facilities, machine tools and other plants

Remarks • Latch length other than standard is available.  
 • Use L-100-C for dustproof cap. (page 1453)


- Specify the left-hand or right-hand use.
- Key (L-100-K) is optional.

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
L-101-1-L			左型 Left type	50151	¥22,000	4個~	¥21,200
L-101-1-R			右型 Right type	50152	¥22,000	4個~	¥21,200


●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。

製作例  
Example of products



L-101-4-R



L-101-2-R



鍵は、トータルシステムに対して必要数量を製作致します。  
Your required quantity of keys for a total system is available.




### 使用例 Example of application

ブレーカーをOFFにしてからでないと、メンテナンスが行なえません。

ブレーカーのキーでフェンスを解錠。

Maintenance can only be performed after the breaker is turned off.

The breaker key unlocks the fence.



### 特徴 Feature

- 電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
- 耐震構造
- 右型・左型(本図・写真共右型です。)
- This is a safety device to prevent unauthorized operation of the equipment by the key without electricity.
- Vibration-resistant structure.
- The left type or right type. (drawings and photo show the right type)

仕様 • 材質: 本体/快削黄銅棒(C3604BD)  
鍵前/快削黄銅棒(C3604BD)  
ラッチ/ステンレス鋼棒(SUS304)

• 表面仕上: 本体/ニッケルめっき(MBNi)  
鍵前/クロムめっき(MBCr)

• 鍵は90°回転

• 鍵連動機構

用途 • 電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械その他各種プラント

納期備考 • 特注品...納期お問合せください

• 2連以上では、キー交換も可能

• ラッチの長さは標準品以外にも製作致します。

• 防塵キャップはL-100-C(1453ページ)をご使用ください。

• 右用・左用をご指定ください。

• 鍵(L-100-K)は別売です。お問合せください。

Specifications • Material: Main body/Lock: Free cutting brass bar (C3604BD)  
Latch: Stainless steel bar (SUS304)

• Finish: Main body: Nickel plating (MBNi)  
Lock: Chrome plating (MBCr)

• Key turns 90°

• Key interlocking mechanism

Specific use • Electric dust collectors, high-voltage distribution facilities, machine tools and other plants

Remarks • For two-series or more, key changing is possible.

• Use L-100-C for dustproof cap. (page 1453)

• Specify the left-hand or right-hand use.


• Key (L-100-K) is optional.

### 作動図 Operation drawing


- 解錠時、鍵は抜けません。
- When unlocking, key cannot be removed.

施錠時  
When locking

抜ける Can be removed



解錠時  
When unlocking



回転角度90°  
Turning angle

抜けない  
Can't be removed

商品番号 Product No.	RoHS CAD	備考 Remarks	L	P	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
							数量 Quantity
L-101-2-L	2D/3D	左型 Left type	110	80	900369	¥45,000	4個~ ¥43,200
					900370	¥45,000	4個~ ¥43,200
L-101-2-R	2D/3D	右型 Right type	150	120	900371	¥60,000	4個~ ¥57,600
					900372	¥60,000	4個~ ¥57,600
L-101-3-L	2D/3D	左型 Left type	190	160	900373	¥73,000	4個~ ¥70,100
					900374	¥73,000	4個~ ¥70,100
L-101-3-R	2D/3D	右型 Right type			900375	¥73,000	4個~ ¥70,100
					900376	¥73,000	4個~ ¥70,100

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。