

313 2444 MINIATURLAMPEN / MINIATURE LAMPS

T - 10 x 28 (Ø 10 mm)					Maßstab: 1:1 scale: 1:1		Sockel / Base: BA 9s / E 10-13					
Spannung Voltage (V)	Stromstärke Current (mA) / (W)	Lichtausbeute Light output (M. S. C. P.)	Lebensdauer Lifetime (h) AC	Wendelaufbau Filament	0242				0246			
					EBT Nr. / Intern. Nr.		EBT Nr. / Intern. Nr.		EBT Nr. / Intern. Nr.		EBT Nr. / Intern. Nr.	
4	100	0,14	5.000	C-2R	— / —				02461401 / 432			
5	50	0,08	1.000	C-2R	02421600 / 438				— / —			
5	90	0,25	750	C-2R	02421601 / 1850				02461601 / 439			
6	75	0,32	100	C-6	02422201 / 1140				— / —			
6	100	0,20	5.000	C-2R	02422405 / —				— / —			
6	1,2 W	0,30	15.000	C-2R	02422601 / 1212				02462605 / —			
6	2 W	0,50	15.000	C-2R	02423000 / —				02462805 / —			
6,3	150	0,33	15.000	C-2R	02423401 / 755				— / —			
6,3	150	0,52	3.000	C-2R	02423601 / 47				02463301 / 40			
6,3	250	0,90	3.000	C-2R	02423901 / 44				02463801 / 46			
6,5	300	0,96	4.000	C-2R	02425001 / 504				— / —			
8	300	1,15	4.000	C-2R	02426001 / 528				— / —			
10	138	0,88	300	C-2V	02426501 / 1280				— / —			
12	1,2	0,25	10.000	C-2F	02426612 / 1221				— / —			
12	100	0,40	5.000	C-2F	— / —				02466605 / —			
12	138	0,88	3.000	C-2V	02427101 / 643				02467001 / 1309			
12	3 W	1,00	2.000	C-2V	02427200 / —				02467200 / —			
14	80	0,31	7.500	C-2F	02427501 / 756				— / —			
14	200	1,40	3.000	C-2V	02427701 / 1815				— / —			
14	330	2,00	3.000	C-2F	02428101 / 1893				— / —			
24	1,2	0,25	10.000	C-2F	02428801 / 1210				— / —			
24	50	0,32	5.000	C-2F	02428901 / 568				02468901 / 592			
24	2 W	0,50	10.000	C-2F	02428903 / 1201				02469101 / 22			
24/28	2 W	0,62	7.500	C-2F	02429101 / —				— / —			
24	3 W	0,95	3.000	C-2F	02429301 / 600				02469301 / 599			