

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
JDIST
—



REVISIONS

変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D	RELEASED	16APR03	N.Y	M.S
	E	REVISED	05AUG10	T.K	N.Y
	E1	REVISED PER ECR-14-010027	06AUG14	O.C	D.Z


テーピング仕様 B : 4極以上

TAPING STYLE B : 4Pos AND MORE





- ① 累積ピッチ公差は20ピッチで±1.0mmとする
② 測定位置はポスト先端中心とする
③ 貼り付けテープは台紙からはみ出さないこと
④ 測定位置はテーピングの上端位置とし、リード線の中心線との間隔とする
⑤ 12.7 PITCH 寸法の中心値を基準とする

- ① ACCUMLATING TOLERANCE : ±1.0mm/20 PITCH
② MESURING POINT : AT TOP OF POST
③ TAPE MUST NOT PROTRUDE FROM BACKING PAPER
④ MESURING POINT, THE TOP OF TAPING AND THE CENTER LINE OF LEAD WIRE IN BETWEEN
⑤ BE BASED ON THE CENTER 12.7mm PITCH DIMENSION




テーピング仕様 A : 2極、3極

TAPING STYLE A : 2Pos, 3Pos


2極
2 POSつづら箱
AMMO PACK

基板取付け寸法
P.C.B MOUNTING LAYOUT
(適用基板厚 1.6mm)
(APPLICABLE P.C.B THK 1.6mm)

型番は、SHEET 2 OF 2 を参照
(P/N SEE SHEET 2 OF 2)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mmMATERIAL
材料
SEE TABLE 2

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

10> :±0.2
30> ≥10:±0.25
100> ≥30:±0.3
ANGLE :±3°

FINISH
仕上
SEE TABLE 2

DWN
N.YAMASAKI
3 SEP '01

CHK
M.SHINDO
3 SEP '01

APVD
Y.KASHIWA
3 SEP '01

PRODUCT SPEC
製品規格
108-5703

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5286

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME
名称
2.5mm PITCH SIGNAL MATE CONN ON TAPE HEADER (V-TYPE)

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-1376492

RESTRICTED TO
—

SCALE
尺度SHEET
1 OF 2REV
E1

