



**LE-133**  
プラスチック製

# 防水スイッチ付マグネットキャッチ

## MAGNETIC CATCH WITH WATERPROOF SWITCH

PAT.PEND.






LE-133-1

### 特徴 Feature

- 防水スイッチを使用しています。(IP67)
- ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
- 扉の開閉を感知します。
- Equipped with a waterproof switch. (IP67)
- Serves both as a door catch and a power switch.
- Detects the opening and closing of a door.

### [本体] [Main body]



仕様 材質: 本体／ポリアセタール(POM)  
受板／ステンレス鋼板(SUS430)

● 標準色: ブラック

スイッチ部 性能: IP67

● 防水性: IP67  
● 定格: AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)  
DC125V 0.4A(抵抗負荷)


● 接触抵抗: 100mΩ以下  
● 絶縁抵抗: 100MΩ以上(DC500V)

● 最小適用負荷: DC15V 100mA(参考値)  
● 耐電圧: 非連続端子間AC1,000V/1分間  
各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間  
各端子とアース間AC1,500V/1分間

● 接点寿命: 5万回以上  
● 使用温度: -40°C ~ +85°C

マグネット用 異方性磁石  
● 電気機器を内蔵したキャビネット  
● 標準品...納期お問合せください

● 本体と受け板は必ず平行になるように取付けてください。  
● 防水性能の保護等級・試験条件については、  
37ページを参照ください。



### Specifications

### Switch characteristic

● Material: Body: Polyacetal (POM)  
Catch: Stainless steel plate (SUS430)

● Standard color: Black

● Waterproofing: IP67

● Rating: AC250V and DC30V, 2A (resistance load)  
DC125V, 0.4A (resistance load)

● Contact resistance: 100mΩ or less  
● Min. applicable load: DC15V 100mA(reference value)

● Insulation resistance: 100MΩ or greater (500VDC)  
● Withstand voltage:

AC1,000V between noncontinuous terminals: one min.  
AC1,500V between each terminal and a charged metal part: one min.  
AC1,500V between each terminal and the ground: one min.

● Contact life: Not less than 50,000 times  
● Working temperature: -40°C to +85°C

● Anisotropic magnet

● A cabinet containing electric equipment  
● Install the body and the backing plate on a  
parallel with each other.

● For waterproof efficiency and level of protection / test conditions, please see page 37.

### Magnet Specific use Remarks



商品番号 Product No.	RoHS 10项 CAD	L1	L2	L3	H	P1	P2	吸着力N Magnetic power	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
LE-133-1	2D/3D	82	62	76	17	72	64	29N	50266	¥1,600	10個～	¥1,520
LE-133-2	3D	62	42	64	16	52	52	19N	50269	¥1,500	10個～	¥1,425

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

