

## all empty PC 200/125 XHG



Beispiel

Besteht aus: all empty

Abmessungen:

	Länge	Breite	Höhe
mm:	255	180	125
inch:	10.0	7.1	4.9

**Materials:**

<b>Material:</b>	all empty
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035

**Deckelschraubenmaterial:**

<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan

**Temperatur Bereich:**

<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F

**Zubehör:**

MIV 200	Montageplatte
MIN 15	Tragschiene TS 15
MIN 20	Tragschiene TS 15
MIV 15	Tragschiene TS 35
MIV 20	Tragschiene TS 35
FP A 200/180	Frontplatte
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
FP 22046	Wandbefestigungslaschen

**Bestellzeichen:**

PC 200/125 XHG

**Artikelnummer:**

6013327

**Beschreibung:**

Gehäuse PC • grauer Deckel

**Anmerkungen:**

extra hohes Unterteil

**EAN Code:**

6418074021939

**E-Nummer:**

3421685

Finland:

8212022616

Dänemark:

7351150

Italien:

Norwegen:

**Auswertung:**

Schutzart (EN 60529): IP 66/67

Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08

Elektrische Isolierung: Voll isoliert

Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja

UV Resistenz: UL 508

Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V

Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960

NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

**Zertifikate:**

Germanischer Lloyd (GL)

Underwriters Laboratories

Det Norske Veritas

Fimko

Europe EN 62208: 2003

UL Canada

Gost R

