













- NOTE1. FEMALE-COUNTERPART CONNECTOR : MX34024SF1 (SJ100271)
2. APPLICABLE SCREW : JIS B 1122 CROSS RECESSED HEAD TAPPING SCREW M3×6, CLASS 2 (TYPE B)
- 注 1. かん合相手メスコネクタ : MX34024SF1 (SJ100271)
2. 推奨取付ネジ JIS B 1122 十字穴付なベタッピンネジ 2種 M3×6

3	TERMINAL-L2	12	BRASS	PLATING: Sn	MATERIAL-PLATING
2	TERMINAL-L1	12	BRASS	PLATING: Sn	MATERIAL-PLATING
1	HOUSING	1	SPS-GF30		COLOR: GRAY
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 18/NOV/2003		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) MX34
JACS-1754 JABL-1754		製図 DR.	J. ICHIYAMA	名称 (TITLE) MX34024NF1	日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	N. TOUDOU	Reference Only	JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.	—		
. ±0.8 . × ±0.4 . × × ±0.1 . × × × ±		承認 APPD.	T. TOTANI		
角度 (ANGLES)					
				質量 (MASS) 6.5g	図面番号 (DRAWING NO.) SJ100269