

all empty ABS 150/125 HT



Bestellzeichen: ABS 150/125 HT
Artikelnummer: 6081916
Beschreibung: Gehäuse ABS • rauchgrau
Anmerkungen: transparenter Deckel
 hohes Unterteil

EAN Code: 6418074023209
E-Nummer: 3420637
 Finland:
 Dänemark:
 Italien:
 Schweden:
 Norwegen:

Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	180	130	125	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:	7.1	5.1	4.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material: all empty				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe: Rauchgrau				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Polyamid				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe: Schwarz				Fimko
Dichtungsmaterial: TPE				Europe EN 62208: 2003
Temperatur Bereich:				Gost R
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MIV 150	Montageplatte			
MIN 10	Tragschiene TS 15			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIV 10	Tragschiene TS 35			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
FP A 150/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

