

防水ロックハンドル

WATERPROOF LOCK HANDLES

(社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品
耐火形扉用把手



A-1172
ステンレス製

特徴 Feature

- 防水タイプ (Oリング・パッキン使用)
- ロック時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定
- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸
- 左右兼用型
- Waterproof (using O-ring and packing)
- Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking.
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: 本体/ステンレス鋼铸件 (SUS304)
ハンドル/冷間圧延鋼板 (SPCC)
ABS樹脂カバー付
- 表面仕上: 本体/切削加工
ハンドル/クロムめっき (MFCr)
- 最大適用板厚: A-1172-2/7.5mm
A-1172-3/11.5mm
- 付属品: 大ナット・ビスセット
- 用途: 配分電盤・制御盤
- 標準在庫品
- SUS316も製作致します。お問合せください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

Specifications


- Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304).
Handle: Cold rolled steel plate (SPCC) with ABS resin cover
- Finish: Main body: Cutting
Handle: Chrome plating (MFCr)
- Max. applicable panel thickness: A-1172-2: 7.5mm. A-1172-3: 11.5mm
- Accessories: Large nut and screws
- Distribution and control boards
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

Specific use Remarks

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.




[A-1172-2]



商品番号 Product No.	RoHS 10+	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1172-2	●	2D/3D	本体 Main body	290	00758	¥5,000	5個〜 ¥4,800

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。
※品番が変更になりました。 A-1172-1 → A-1172-2
※ Product No. A-1172-1 has changed to A-1172-2.


[A-1172-3]



商品番号 Product No.	RoHS 10+	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1172-3	●	2D/3D	本体 Main body	140	00759	¥4,000	5個〜 ¥3,840

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。
※品番が変更になりました。 A-1172-2 → A-1172-3
※ Product No. A-1172-2 has changed to A-1172-3.

[A-1172-H]



商品番号 Product No.	RoHS 10+	CAD	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
A-1172-H	●	3D	ハンドル Handle	120	00376	¥460	20個〜 ¥442

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

LOCK HANDLES
ロック
ハンドル
L 型
ハンドル
T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ