

Fein-Meßschieber parallaxfreie Ablesung

Ausführung:

DIN 862
rostfreier Stahl
Ableseteile mattverchromt
4-fach Messung
mit Gewindetabelle
Verpackung: Kunstledertasche

Vernier pocket calipers free from parallax


Techn. data:

DIN 862
stainless steel
satin chromed reading parts
4 way measurements
with thread table
including soft box

Pied à coulisse de poche sans parallaxe

Applications:

DIN 862
en inox
vernier et échelle chromés mats
4 fonctions de mesure
avec tableau de filetage
livré en étui



150	0,05	1/128	40	

Fein-Meßschieber „Deluxe“ parallaxfreie Ablesung mit Doppelprismenführung

Ausführung:

DIN 862
rostfreier Stahl
Ableseteile mattverchromt
4-fach Messung
mit Gewindetabelle
Verpackung: Kunstledertasche

Vernier pocket calipers free from parallax with double vee-guide


Techn. data:

DIN 862
stainless steel
satin chromed
reading parts
4 way measurements
with thread table
including soft box

Pied à coulisse de poche sans parallaxe, avec glissières prismatiques

Applications:

DIN 862
en inox
vernier et échelle chromés mats
4 fonctions de mesure
avec tableau de filetage
livré en étui



150	0,05	1/128	40	



Messbereich
Ablesung mm / inch
Schnabellänge

Range
Reading mm / inch
Length of jaws

Capacité
Lecture mm / inch
Longueur des becs

